

KERN DE 60K1DL



Langjähriges Erfolgsmodell mit staub- und spritzwassergeschütztem Auswertegerät



Abmessungen Anzeigerät (BxTxH)	225×110×55 mm
--------------------------------	---------------

Terminal Kabel-Länge	1,4 m
----------------------	-------

Max. erlaubte Terminal Kabel-Länge	3 m
------------------------------------	-----

Display

Displayart	LCD
------------	-----

Display Ziffernhöhe - Groß	25 mm
----------------------------	-------

Display - Größe	87x29mm
-----------------	---------

Display - Hinterleuchtung	ja
---------------------------	----

Sprachen des Benutzerinterfaces	Symbolsprache
---------------------------------	---------------

Zählen

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen - unter Laborbedingungen	2 g
---	-----

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen - unter Normalbedingungen	20 g
--	------

Zählaufösung (unter Laborbedingungen)	30.000
---------------------------------------	--------

Referenzstückzahl	5, 10, 20, 25, 50
-------------------	-------------------

Funktionen

Prozentwägung	✓
---------------	---

Tierwägung / Zappelfilter	✓
---------------------------	---

Zählfunktion	✓
--------------	---

Tarierfunktion	manual (multi)
----------------	----------------

Unterflurwägung	Keine
-----------------	-------

Schnittstellen	RS-232 serienmäßig
----------------	--------------------

Rezeptur-/Summierstufe	Sum A
------------------------	-------

Anzahl Tasten für Bedienung	5
-----------------------------	---

IP-Schutz - Anzeige	IP65
---------------------	------

Energieversorgung

mitgeliefertes Netzteil	Netzteil
-------------------------	----------

Netzteil-Art	Steckernetzteil
--------------	-----------------

Eingangsspannung Netzteil / max. Strom	220 V - 240 V AC, 50 Hz
--	-------------------------

Eingangsspannung Gerät / max. Strom	15 V, 500 mA
-------------------------------------	--------------

Akku optional	Akku optional
---------------	---------------

Akku	NDE-A02
------	---------

Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus	30 h
--	------

Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung an	15 h
---	------

Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Industriewaagen
Produktgruppe	Plattformwaagen

Messsystem

Wägesystem	Dehnungsmessstreifen
Wägebereich [Max]	30000 g; 60000 g
Ablesbarkeit (g)	1 g; 2 g
Auflösung	30.000, 30.000
Tarierbereich	60000 g
Reproduzierbarkeit	1 g; 2 g
Linearität	± 4 g; 8 g
außermittige Belastung bei 1/3 Max	5 g; 10 g
Empfohlenes Justiergewicht	60 kg (F2)
Mögliche Justierpunkte	20 kg; 40 kg; 60 kg
Einschwingzeit	2,5 s
Anwärmzeit	120 min; 120 min
Justiermöglichkeiten	Justierung mit externem Gewicht

Eichtechnische Daten

CE Zeichen	✓
------------	---

Bauform

Material Wägeplatte	Edelstahl
Material Plattform	Metall, lackiert
Wägefläche (rechteckig)	516×403 mm
weighingAreaMkt	516×403 mm
Abmessungen Wägeplattform	522×406×98 mm
Material Displaygehäuse	Kunststoff

KERN DE 60K1DL



Langjähriges Erfolgsmodell mit staub- und spritzwassergeschütztem Auswertegerät

Akku-Ladezeit	10 h
Batterie	9 V Block
Batterie Betriebsdauer	12 h

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchte Umgebung (max)	80 %
Umgebungstemperatur (min)	5 °C
Umgebungstemperatur (max)	35 °C

Verpackung & Versand


Abmessungen Verpackung	620×610×215 mm
Nettogewicht ca.	15 kg
Bruttogewicht ca.	17 kg
Lieferzeit Gesamt	1 d
Art des Versands	Paketdienst

Dienstleistungen (optional)

DAkks-Kalibrierung Artikelnummer	963-129
Artikelnr. Justage auf Aufstellungsort	961-249
Artikel Konformitätszertifikat	969-517

Piktogramme

STANDARD



OPTION

