

Immer. Sicher. Dicht.

Einfach-Hausausführung ETGAR Bauherrenpaket für Gebäude mit Keller

HAW-E ETGAR BHP

Artikel-Nr.: 3030458216, GTIN: 4052487239967



- **Komplettsystem zur Verteilung der Stromversorgung auf dem gesamten Grundstück vom Hausanschlussraum aus**

Zur Verteilung von Strom-, und Kommunikationsleitungen aus dem Gebäude in das Grundstück. Zum Einbau in universelles Futterrohr UFR.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

FAKTEN

Anwendungsbereich:

- DIN 18533 W1.1-E, DIN 18533 W1.2-E, DIN 18533 W2.1-E
- WU-Beton Beanspruchungsklasse 1, WU-Beton Beanspruchungsklasse 2



Vorteile:

- Komplettpaket mit Anschlussmöglichkeiten für das ETGAR Wellrohr
- kombinierbar mit den Produkten der ETGAR Gartenverteilung
- optische und fühlbare Montagesicherheit durch eingebaute Kontrollöffnungen

Lieferumfang:

- Grundbauteil zum Einbau in Universal Futterrohr UFR100/x
- Außendichtelement zum Einbau in Futterrohr
- Dämmscheibe zur Integration der Gebäudedämmung im Bereich der Hausausführung
- 1 Stück ETGAR Dichtelement 1x26-30+3x5-8+2x7-13
- Wellrohr-Anschluss-Set 4-teilig (1 Doppelmuffe DN 75 + 3 Profildichtungen DN 75) RAS4
- 1 Tube Gleitmittel

Maße:

- passend für UFR Futterrohr Øi: 100 mm
- maximale Wandstärke: 500 mm

Dichtheit:

- gas- und wasserdicht bis 1,0 bar

EIGENSCHAFTEN

VPE (Stück): 1

ZUBEHÖR NOTWENDIG



Universelles Futterrohr