

PAVOY

armoire à tiroirs

Basis Plus

hauteur x largeur x profondeur 600 x 715 x 600 mm, 5 tiroir(s), verrouillable avec serrure à cylindre, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures

Numéro d'article: 454562



PAVOY Armoire à tiroirs Basis Plus

armoire à tiroirs

- hauteur x largeur x profondeur 600 x 715 x 600 mm
- 5 tiroir(s)
- hauteur des tiroirs 5x100 mm
- structure en tôle d'acier, soudé
- avec poignée barre
- force par tiroir 50 kg
- tiroirs sur glissière à galets, extension 85 %
- avec blocage d'extension
- verrouillable avec serrure à cylindre
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures

- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- certification GS et TÜV
- 10 années de garantie

Détails techniques

type de meuble	armoïre	extension tiroir	85 %
type d'armoïre	armoïre à tiroirs	surface de corps	finition peinture époxy
matériau	tôle d'acier	surface de face avant	finition peinture époxy
matériau de finition	soudé	blocage d'extension	blocage d'extension
hauteur	600 mm	verrouillable	oui
largeur	715 mm	système de fermeture	serrure à cylindre
profondeur	600 mm	cloison de séparation médiane	non
nombre de tiroirs	5 pièce	poignée	poignée barre
nombre x hauteur tiroirs	5x100 mm	roulant	non
hauteur frontale 100 mm	5 pièce	certification	GS // TÜV
capacité de charge de tiroir	50 kg	garantie	10 années
équipement armoïre	tiroirs	Poids	61 kg
glissière tiroir	sur glissière à galets		

Accessoires

404280		tôles de séparation, avec 9 compartiments, 2 séparateurs longitudinaux + 6 séparateurs en tôle, hauteur x largeur 100 x 715 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
404298		revêtement pour armoïre en caoutchouc strié, largeur 715 mm, épaisseur 3 mm, en noir
404299		tapis en caoutchouc strié, largeur x profondeur 715 x 525 mm, épaisseur 3 mm, en noir
404301		Bande inscriptible pour armoïre à tiroirs, largeur 715 mm, face arrière magnétique

Cela s'adapte aussi ...

147357		pâte nettoyante douce, tube avec capacité 250 ml
194847		revêtement de sol industriel, marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm, En PVC avec surface striée dans le sens de la longueur coloris gris
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé