

fetra bakwagen met gaas

draagvermogen 600 kg, laadvlak
lengte x breedte 1200 x 800 mm,
opbouwconstructies: 4 wanden
(draadgaas), 1 lengtewand in-
/uitklapbaar, onderstel met slag- en
krasvaste poedercoating in RAL5007
briljantblauw, met TPE-banden

Artikelnummer: 154911



fetra
Transportgeräte



fetra Kratwagen

Draagvermogen 600 kg

bakwagen met gaas

- draagvermogen 600 kg
- laadvlak lengte x breedte 1200 x 800 mm
- opbouwconstructies: 4 wanden (draadgaas), 1 lengtewand in-
/uitklapbaar
- maaswijdte 50 x 50 mm
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007
briljantblauw
- staalconstructie
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- wiel Ø 200 mm
- met TPE-banden
- zwenkwielen met rem
- rem conform EN 1757-3
- 10 jaar garantie


Technische details

transporttoestel transportwagen

schuifbeugel 2 stuks

type wagen	bakwagen met gaas	plafond	nee
materiaal	staal	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
draagvermogen	600 kg	banden	TPE
lengte laadvlak	1200 mm	wiel-ø	200 mm
breedte laadvlak	800 mm	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
hoogte	1075 mm	wielstand	rechthoekig
euronorm	nee	oppervlak	m. poedercoating
materiaal platform	hout	kleur	briljantblauw // RAL5007
constructies	4 wanden (draadgaas)	norm	EN 1757-3 (rem)
constructies functie	1 lengte wand in-/uitklapbaar	garantie	10 jaar
afmeting draad	50 x 50 mm	gewicht	61 kg

Gerelateerde Producten

119194		wiel, diameter 200 mm, met polyurethaan-banden, naaf met kogellager, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar
147905		wiel, draagvermogen 400 kg, banden lucht, diameter 220 mm, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar
158760		wielenset, banden elastiek, niet-strepend, wiel Ø 200 mm, naaf met kogellager, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar
158816		scannerhouder voor verzamelwagen, van staal, hoogte x breedte 150 x 120 mm
225609		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor flessen met 65 - 110 mm diameter, hoogte x breedte x diepte 288 x 69 x 152 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225611		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Bode-fles met 500 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 259 x 73 x 144 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225613		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Bode-fles met 1000 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 259 x 87 x 160 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225614		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Euro-fles met 500 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 280 x 76 x 132 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225615		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Euro-fles met 1000 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 284 x 96 x 152 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
309745		wiel, met polyamide-banden, diameter 200 mm, naaf met rollager, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar