

fetra

kastwagen GREY EDITION

draagvermogen 400 kg, platform van hout, laadvlak lengte x breedte 985 x 590 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035/RAL7016, onderbouwelementen: 1 kast, 4 laden, afrolrand, hoogte x lengte x breedte 995 x 1080 x 590 mm, met TPE-banden



fetra
Transportgeräte



Artikelnummer: 215355

fetra Tafel- en kastwagen GREY EDITION

Draagvermogen 400 kg

kastwagen






- draagvermogen 400 kg
- 3 niveaus met Stalen bodem
- draagvermogen per niveau 80 kg
- platform van hout
- laadvlak lengte x breedte 985 x 590 mm
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035/RAL7016
- plaatstaalconstructie
- onderbouwelementen: 1 kast, 4 laden, afrolrand
- 1x105 mm/2x160 mm/1x210 mm
- afsluitbaar met cilinderslot
- hoogte x lengte x breedte 995 x 1080 x 590 mm
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- wiel Ø 160 mm
- met TPE-banden
- wielnaaf met groefkogellager
- zwenkwielen met rem
- Leveringstoestand gedemonteerd

- rem conform EN 1757-3
- 10 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	transportwagen	hoogte	995 mm
type wagen	kastwagen	lengte	1080 mm
draagvermogen	400 kg	breedte	590 mm
lengte laadvlak	985 mm	banden	TPE
breedte laadvlak	590 mm	wiel-ø	160 mm
wagen uitrusting	1 kast, 4 laden, afrolrand	wiellager	groefkogellager
legborden / schappen aantal	3 stuks	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
legbord-/niveautype	Stalen bodem	levering	gedemonteerd
draagvermogen per niveau	80 kg	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
laden aantal	4 stuks	materiaal	plaatstaal
laden aantal x hoogte	1x105 mm/2x160 mm/1x210 mm	schuifbeugel	1 stuks
ladebreedte	280 mm	wielstand	rechthoekig
ladediepte	470 mm	oppervlak	m. poedercoating
draagvermogen lade	35 kg	kleur	RAL7035/RAL7016
kast	1 stuks	bekleding uitvoering	afrolrand
type deur	vleugeldeur	norm	EN 1757-3 (rem)
sluitsysteem	cilinderslot	garantie	10 jaar
materiaal platform	hout	gewicht	67 kg

Gerelateerde Producten

225609		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagens, voor flessen met 65 - 110 mm diameter, hoogte x breedte x diepte 288 x 69 x 152 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225611		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagens, voor Bode-fles met 500 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 259 x 73 x 144 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225613		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagens, voor Bode-fles met 1000 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 259 x 87 x 160 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225614		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagens, voor Euro-fles met 500 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 280 x 76 x 132 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225615		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagens, voor Euro-fles met 1000 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 284 x 96 x 152 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw