

rolcontainer **rolltainer®**

draagvermogen 500 kg, hoogte x
lengte x breedte 1640 x 815 x 682
mm, nuttige hoogte 1460 mm,
opbouwelementen: 2 wanden
(draadgaas), constructie van staal
galvanisch blauw verzinkt, platform
van hogedruk polyethyleen in lijkt op
RAL3000 vuurrood, met
polypropyleen-banden



Artikelnummer: 220014



Rolcontainer rolltainer®

met kunststof laadvlak

rolcontainer

- draagvermogen 500 kg
- hoogte x lengte x breedte 1640 x 815 x 682 mm
- nuttige hoogte 1460 mm
- opbouwelementen: 2 wanden (draadgaas)
- Afmetingen afgestemd op euronorm-bakken
- constructie van staal galvanisch blauw verzinkt
- platform van hogedruk polyethyleen in lijkt op RAL3000 vuurrood
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- wiel Ø 108 mm
- met polypropyleen-banden

transporttoestel	transportwagen	kleur platform	lijkt op RAL3000 vuurrood
type wagen	rolcontainer	materiaal onderstel	staal
constructies	2 wanden (draadgaas)	oppervlak onderstel	galvanisch verzinkt
draagvermogen	500 kg	nestbaar	nee
hoogte	1640 mm	wiel-ø	108 mm
lengte	815 mm	banden	polypropyleen
breedte	682 mm	wielen aantal/soort	2 zwenk-/2 bokwielen
nuttige hoogte	1460 mm	euronorm	ja
platform	doorbroken	gewicht	21,8 kg
materiaal platform	hogedruk polyethyleen		

Gerelateerde Producten

244001



laadbord, draagvermogen 500 kg, lengte x breedte 682 x 815 mm, van kunststof in lijkt op RAL3000 vuurrood, met polypropyleen-banden