

## BS-ROLLEN

### bokwiel

draagvermogen 130 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 37,5 mm, naaf met glijlager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 95 x 80 mm

Artikelnummer: 524878



BS ROLLEN®



## BS-ROLLEN Transporttoestelwiel

### Bokwiel

bokwiel

- draagvermogen 130 kg
- met kunststof-banden
- breukvast
- diameter x breedte 125 x 37,5 mm
- naaf lengte x Ø 44 x 15 mm
- schroefgatafstand 80x60 mm, schroefgat-Ø 9 mm
- naaf met glijlager
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van RVS mat
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 95 x 80 mm

## Technische details

transporttechniek	rollen	draadvangkappen	nee
roltype	transportapparaatwielen	totale hoogte	155 mm
bouwmodel	bokwiel	naaflengte	44 mm
draagvermogen	130 kg	naafboorgat	15 mm
banden	kunststof	wielbreedte	37,5 mm
wiel-Ø	125 mm	loopvlak eigenschap	breukvast

materiaal velg	kunststof	lengte plaat	95 mm
wiellager	glijlager	breedte plaat	80 mm
geschikt voor vloertype	glad/effen, ruw/effen, glad/oneffen	afstand schroefgat	80x60 mm
bevestigingselement	plaat	schroefgat-ø	9 mm
elektrisch geleidend	nee	oppervlak behuizing	mat
materiaal behuizing	RVS	gewicht	0,45 kg
rem	zonder		

## Gerelateerde Producten

524879



wiel, draagvermogen 130 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 37,5 mm, naaf met glijlager, velg van kunststof