

Die multifunktionalen Farbexperten

Hat's drin und hat's drauf! Der ECOSYS M6230cidn/ECOSYS M6630cidn bringt alles mit, was Sie zum effizienten Arbeiten brauchen: Multifunktionalität kombiniert mit hoher Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit bei exzellenter Benutzerfreundlichkeit. Die Farb-Multifunktionssysteme sind speziell für kleine und mittlere Arbeitsgruppen konzipiert und bieten eine tolle Ausstattung. Dank des leistungsstarken Originaleinzugs können Dokumente in kürzester Zeit digitalisiert werden. Und die besonders langlebigen Komponenten gewährleisten einen reibungslosen Betrieb der Systeme. Durch die ressourcenschonende und zuverlässige Technologie eignen sie sich ideal für den hektischen Alltag in umweltbewussten Büros.



**ECOSYS M6230cidn /
ECOSYS M6630cidn**



A4-Farb-Multifunktionssystem

Bis zu 30 Seiten pro Minute

100 + 250 Blatt Papierzufuhr

ALLGEMEIN

Technologie: Kyocera ECOSYS, Farblaser, HyPAS-Plattform¹
Bedienfeldanzeige: Touchscreen 17,8 cm (7")
Geschwindigkeit: bis zu 30 Seiten A4 pro Minute (Drucken/Kopieren in SW und Farbe)
Druckvolumen: max. 10.000 Seiten A4 pro Monat, kalkuliert für eine Laufzeit von 36 Monaten (einmalige Spitzenauslastung bis zu 100.000 Seiten A4 innerhalb eines Monats)
Aufwärmzeit: ca. 26 Sekunden (nach dem Einschalten)
CPU: ARM Cortex-A9 Dual core 1,2GHz
Speicher: 1GB, max. 3 GB möglich
Schnittstellen: USB 2.0 (Hi-Speed), Netzwerk (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), USB-Host für USB-Flash-Speicher, Steckplatz für optionale Schnittstelle oder Festplatte, Steckplatz für SD-/SDHC-Karte (für Fonts, Macros, Overlays, Auftrags-Box-Funktionen und HyPAS-Applikationen)
Sicherheitsfeatures: „Vertraulicher Druck“ mit PIN-Code-Abfrage, Verschlüsselter PDF-Direktdruck, Sicherheitswasserzeichen, IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPP over SSL, lokale und Netzwerk-Authentifizierung (Kerberos, NTLM, 802.1x), Einschränkung des Nutzerkreises durch Benutzer-Loginverwaltung, IP-Filter, Port-Nummernbeschränkung, Blockieren von Schnittstellen, gesicherte Datenbereinigung vor Geräterückgabe
Integriertes Kostenstellenmanagement: bis zu 100 Kostenstellen
Abmessungen (H x B x T): 616 mm x 475 mm x 558 mm
Gewicht: ca. 36,2kg
Netzspannung: 220 – 240V, 50Hz
Leistungsaufnahme:
 Ruhemodus: 0,6 W
 Bereit: 70 W
 Drucken/Kopieren: 496/521 W
Geräuschemission² (gem. ISO 7779):
 Bereit: 29,4 dB(A)_{LpA}
 Drucken: 49,4/49,6 dB(A)_{LpA} (SW/Farbe)
 Leiser Druck: 46,4 dB(A)_{LpA} (reduzierte Druckgeschwindigkeit, Farbmodus)
Sicherheitsprüfungen: TÜV-GS, CE
 Die Produktion dieses Multifunktionssystems erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und der Umweltmanagementnorm ISO 14001.

PAPIERVERARBEITUNG

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blatstärke von max. 0,11mm. Bitte setzen Sie nur von Kyocera empfohlene Druckmaterialien ein.
Originaleinzug mit automatischer Wendung:
 Max. 75 Originale, 50 – 120g/m², A4, A5, A6, benutzerdefiniert (105mm x 148 mm – 216mm x 356 mm)
Universalszufuhr: max. 100 Blatt, 60 – 220g/m², A4, A5, A6, benutzerdefiniert (70 mm x 148 mm – 216 mm x 356 mm)
Papierkassette: max. 250 Blatt, 60 – 163g/m², A4, A5, A6, benutzerdefiniert (105 mm x 148 mm – 216 mm x 356 mm)
Max. Papierkapazität einschl. Optionen: 1.850 Blatt
Duplex-Einheit: beidseitiger Druck, 60 – 163g/m², A4, A5, benutzerdefiniert (Legal/Folio – A5R)
Papierablage: max. 250 Blatt (face-down)
 mit „Ablage voll“-Sensor

DRUCKFUNKTION

Auflösung: 1.200 x 1.200 dpi, 600 x 600 dpi MultiBit (für Druckqualität bis zu 9.600 x 600 dpi)
1. Seite nach: ca. 6,5/7,5 Sekunden (SW/Farbe)
Druckersprache: PRESCRIBE IIc
Emulationen: PCL 6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript-3-kompatibel), PDF Direct Print 1.7, XPS/Open XPS Direct Print
Betriebssysteme: alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X Version 10.8 oder höher, UNIX, LINUX, Chrome OS sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage
Schriften/Barcodes: 93 skalierbare Fonts für PCL/PostScript, 8 Fonts für Windows Vista, 1 Bitmap Font, 45 eindimensionale Barcodes (z. B. EAN-8, EAN-13, EAN-128) sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE (PCL- und weitere Barcodes als Option erhältlich)
Funktionen: „Prüfen und Halten“ (Proof and hold), N-Up-Printing (Druck mehrerer Seiten auf einem Blatt), Internet-Printing IPP 1.0, E-Mail-Printing, WSD Print, Tonersparmodus, AirPrint, Mopria

KOPIERFUNKTION

Auflösung: 600 x 600 dpi
1. Kopie nach: ca. 7,5/9 Sekunden (SW/Farbe)
Kopiervorwahl: 1 – 999 Kopien/Sätze
Zoombereich: 25 – 400 % in 1%-Schritten
Feste Zoomfaktoren: 7 Verkleinerungen, 5 Vergrößerungen
Funktionen: Mehrfachkopieren aus dem Speicher, elektronisches Sortieren, „Leere Seiten auslassen“, Duplex-Kopie, 2-in-1- und 4-in-1-Funktion, Ausweiskopie, Priority Print (Unterbrechung laufender Druckjobs für Kopieren, nach Beendigung des Kopiervorgangs automatische Fortsetzung des wartenden Druckauftrags), Tonersparmodus

SCANFUNKTION

Scangeschwindigkeit:
 max. 60 Bilder pro Minute in SW (300 dpi),
 max. 40 Bilder pro Minute in Farbe (300 dpi)
Auflösung: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi
Funktionen: Scan-to-E-Mail (SMTP over SSL), Scan-to-FTP (FTP over SSL), Scan-to-PC(SMB), TWAIN (USB, Netzwerk), WSD(WiA)-Scan (Netzwerk), Scan-to-USB-Host, Scan-to-Box (wenn Festplatte installiert ist)
Dateitypen: PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, hoch komprimiertes PDF, verschlüsseltes PDF, JPEG, TIFF, (Open) XPS
Funktionalität: Unterstützung von Active Directory, LDAP über SSL, internes Adressbuch, gleichzeitiges Senden an E-Mail, SMB, FTP und Fax, „Leere Seiten auslassen“, Banner-Scan (max. 300 dpi, SW oder Graustufen, max. 216 mm x 915 mm)
Betriebssysteme: Windows XP/Vista/7/8/10/ Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016, Mac OS X 10.7 bis 10.14 (FTP und Email)

FAXFUNKTION (nur ECOSYS M6630cidn)

Kompatibilität: ITU-T Super G3
Kurzwahl: 100 Nummern
Adressbuch: 200 Einträge
Speicherempfang: 256 Seiten (Testchart KDC ITU-T A4 #1)
Funktionalität: Netzwerkfax, Speicherempfang, zeitversetztes Senden, Rundsenden, Faxabruf, Duplex-Empfang/Senden

VERBRAUCHSMATERIAL

TK-5270K: Toner schwarz für 8.000 Seiten gem. ISO/IEC 19798
TK-5270C, TK-5270M, TK-5270Y: Toner cyan, magenta, gelb für jeweils 6.000 Seiten gem. ISO/IEC 19798
Kapazität des mitgelieferten Toners:
 Schwarz: 3.500 Seiten gem. ISO/IEC 19798,
 Cyan, Magenta, Gelb: jeweils 2.500 Seiten gem. ISO/IEC 19798

OPTIONEN

Papierkassette PF-5100: max. 500 Blatt, 60 – 220g/m², A4, A5, benutzerdefiniert (92 mm x 162 mm – 216 mm x 356 mm)
 Bis zu 3 optionale Papierkassetten möglich.
Unterschrank:
CB-5100H-B: Holzschrank mit Rollen, Höhe ca. 50 cm
CB-5100L-B: Holzschrank mit Rollen, Höhe ca. 37 cm
Halbautomatischer Heffer MS-5100B:
 Heftkapazität: max. 20 Blatt
Speichererweiterung:
MD3-1024 (b): 1.024 MB, **MDDR3-2GB (b):** 2.048 MB
Festplatte:
HD-6: 32 GB (SSD), **HD-7:** 128 GB (SSD)
Datensicherheits-Kit (E): Zuverlässiger Schutz von Daten auf der optionalen Festplatte
Scan Extension Kit (A): erstellt per integrierter optischer Texterkennung (OCR) durchsuchbare, editierbare PDF direkt auf dem MFP-System. Als weitere Zielformate stehen Microsoft Word, Excel und PowerPoint zur Verfügung. Kein separater Server erforderlich!
ThinPrint-Kit UG-33: ermöglicht Drucken unter ThinPrint
USB-Kartenleser: vereinfacht Authentifizierung am System
Optionale Schnittstellen:
IB-36: WLAN-Einbaukarte (802.11b/g/n, Wi-Fi Direct)³
IB-50: Netzwerk (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)
IB-51: WLAN-Einbaukarte (802.11b/g/n)

GARANTIE

2 Jahre Garantie „Bring in“ auf das Multifunktionssystem, 3 Jahre bis max. 200.000 Seiten A4 auf Trommel- und Entwicklereinheiten des Multifunktionssystems.⁴

MODELLVARIANTE

ECOSYS M6230cidn/KL3:
 Inkl. 3 Jahre Garantie „vor Ort“ (Kyocera Life)
ECOSYS M6630cidn/KL3:
 Inkl. 3 Jahre Garantie „vor Ort“ (Kyocera Life)

Kyocera Life – die Garantieverlängerung auf bis zu 5 Jahre vor Ort für Multifunktionssystem und Optionen

¹ SD-/SDHC-Karte oder Festplatte erforderlich.
² Surface sound pressure level (1 m Messabstand).
³ Kann auch in Kombination mit Festplatte oder anderer optionaler Schnittstelle installiert werden.
⁴ Gemäß den Kyocera-Garantiebedingungen, siehe garantie.kyoceradocumentsolutions.de



Klimaschutz ist wichtiger denn je. Kyocera hilft Ihnen dabei, Ihren Büroalltag klima- und umweltfreundlicher zu gestalten. Alle Drucker und Multifunktionssysteme von Kyocera sind einschließlich des Originaltoners klimaneutral*. Die Treibhausgase, die bei Rohstoffgenerierung, Produktion, Transport und Verwertung der Systeme entstehen, werden über myclimate Gold Standard-Klimaschutzprojekte kompensiert. Print Green: Unserer Umwelt zuliebe.

* Alle von Kyocera Document Solutions Deutschland und Kyocera Document Solutions Österreich vertriebenen Toner (ab dem 01.05.2013) sowie Geräte (ab dem 01.10.2019) sind durch zertifizierte CO₂-Kompensation klimaneutral; Geräte mit Ausnahme von Zubehör, Software, Ersatzteilen sowie Lieferungen aus vor dem 01.10.2019 begründeten Lieferverpflichtungen.



KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH
 Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch
 Infoline +49 (0) 800 1871877 – Telefax +49 (0) 2159 918-106
www.kyoceradocumentsolutions.de

KYOCERA Document Solutions Austria GmbH
 Wienerbergstraße 11, Turm A, 18. Obergeschoß – 1100 Wien
 Infoline +43 (0) 1 86338-0 – Telefax +43 (0) 1 86338-400
www.kyoceradocumentsolutions.at

KYOCERA Document Solutions Europe B.V., Zweignl. Zürich
 Hohlstraße 614 – 8048 Zürich
 Telefon +41 (0) 44 9084949 – Telefax +41 (0) 44 9084950
www.kyoceradocumentsolutions.ch



Kyocera Document Solutions übernimmt keine Garantie dafür, dass die aufgeführten Spezifikationen fehlerfrei sind. Technische Änderungen vorbehalten. Angaben sind zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Alle vorgenannten Markennamen und Produkte sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer und werden hiermit anerkannt. Das Umweltzeichen „Blauer Engel“ gilt für dieses Produkt nur in Deutschland.

