

## TECHNISCHES DATENBLATT

Bestell-Nr. **323-4220**

Artikel/Modell **SARO Barkühler mit 4 Türen, Modell BC 4100**

GTIN **4017337062706**



- **Material: (Gehäuse) Stahl einbrennlackiert, schwarz; (Innenraum) Leichtmetall**
- **4 Türen, selbstschließend, Türanschlag nicht wechselbar**
- **8 höhenverstellbare Roste**
- **Höhenverstellbare Füße**
- **Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL)**
- **Isolierung: 40 mm**
- **Umluftkühlung**
- **Automatische Abtauung**
- **Temp. +2 / +8 °C**
- **Anschluss: 230 V - 50 Hz - 3,180 kW**
- **Roste: 8x B 430 x T 395 mm**
- **Inhalt: 598 Liter**
- **Innenmaße: B 2162 x T 415 x H 720 mm**
- **Außenmaße: B 2542 x T 513 x H 860 mm**
- **Gewicht: 123 kg**
- **Kältemittel: R600a**
- **Energieeffizienzklasse: C (Spektrum A+++ bis E)**

Ursprung China  
Zolltarifnummer 84185019  
Importeur Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Kleve HRB 2768 \* Geschäftsführer: Walter Spangenberg, Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 \* St.-Nr. 116/5718/0194 \* ILN 4017337000005 \* WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827