

## Auffangwanne pro-line

für Kleingebinde, Auffangvolumen 40 l, Höhe x Breite x Tiefe 180 x 784 x 400 mm, Ausgestattet mit Leckageanzeige und herausnehmbarem Gitterrost aus Kunststoff in blau

Artikelnummer: 235695



## Auffangwanne





- Zur Lagerung unter Dach
- Geeignet für wassergefährdende und aggressive Stoffe
- Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
- für Kleingebinde
- Auffangvolumen 40 l
- Höhe x Breite x Tiefe 180 x 784 x 400 mm
- Aus Hochdruck-Polyethylen in schwarz
- Ausgestattet mit Leckageanzeige und herausnehmbarem Gitterrost aus Kunststoff in blau
- 10 Jahre Garantie



## Technische Details

Gefahrstoff-Lagertyp	Auffangwanne	Material	Hochdruck-Polyethylen
Auffangwannentyp	Auffangwanne	Farbe	schwarz
Lagerort	unter Dach	Auffangwanne Ausstattung	Leckageanzeige, Gitterrost
Auffangvolumen	40 l	Material Gitterrost	Kunststoff
Kapazität	Kleingebinde	Farbe Gitterrost	blau
Gefahrstoffeignung	wassergefährdende und aggressive Stoffe	unterfahrbar	nein
Bauweise (Zulassung)	Bauweise der Wanne behördlich zugelassen	stapelbar	ja
Höhe	180 mm	Garantie	10 Jahre
Breite	784 mm	Gewicht	5,8 kg
Tiefe	400 mm		

## Dazu passt auch ...

235631		Leckage-Warnsystem, für Auffangwannen, Höhe x Durchmesser 40 x 110 mm
235787		Bindemittel, Granulat, auf Basis von Polyurethanschaum, rutschhemmend und wasserabweisend, Korngröße 0,13 - 4 mm, Aufnahmekapazität 24 l pro Verpackungseinheit
235788		Bindemittel, Granulat, Korngröße 1 - 3 mm, Aufnahmekapazität 16 l pro Verpackungseinheit
503884		Microfaser-Sorbents, Lieferung als Tücher, Länge x Breite 400 x 500 mm, Aufnahmekapazität 124 l pro Verpackungseinheit, aus Polypropylen