

## VARIOfit Etagenwagen

Traglast 400 kg, mit 4 Etage(n),  
neigbar, Ladefläche Länge x Breite  
1650 x 650 mm, Etage(n) aus Holz,  
Gestell mit schlag- und kratzfester  
Pulverbeschichtung in RAL5010  
Enzianblau, mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 400757



VARIOfit



12 YEARS  
WARRANTY



## VARIOfit Etagenwagen

### 4 Etagen mit Holzböden

Etagenwagen



- Traglast 400 kg
- mit 4 Etage(n), neigbar
- Ladefläche Länge x Breite 1650 x 650 mm
- Etage(n) aus Holz
- Etage(n) mit Stahlrahmen
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- geschweißte Stahlkonstruktion
- Höhe x Länge x Breite 1855 x 1805 x 650 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP
- Rad Ø 200 mm
- mit TPE-Bereifung

- Naben mit Kugellager
- Radanordnung rechteckig
- 12 Jahre Garantie




## Technische Details




|                      |                |                     |                          |
|----------------------|----------------|---------------------|--------------------------|
| Transportgerät       | Transportwagen | Bereifung           | TPE                      |
| Wagentyp             | Etagenwagen    | Rollen Anzahl / Art | 2 Lenk- und 2 Bockrollen |
| Ladeflächenlänge     | 1650 mm        | Rad Ausstattung     | Lenkrollen mit EasySTOP  |
| Ladeflächenbreite    | 650 mm         | Durchmesser Rad     | 200 mm                   |
| Höhe                 | 1855 mm        | Radlager            | Kugellager               |
| Etagenausrichtung    | neigbar        | elektrisch leitend  | nein                     |
| Etagen Anzahl        | 4 Stück        | klappbar            | nein                     |
| Traglast             | 400 kg         | Radanordnung        | rechteckig               |
| Material Etage(n)    | Holz           | Oberfläche          | pulverbeschichtet        |
| Etage(n) Ausstattung | Stahlrahmen    | Farbe               | enzianblau // RAL5010    |
| Material             | Stahl          | Garantie            | 12 Jahre                 |
| Länge                | 1805 mm        | Schiebebügel Anzahl | 1 Stück                  |
| Breite               | 650 mm         | Gewicht             | 103 kg                   |
| Euronorm             | nein           |                     |                          |

## Zubehör

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 203082 |  | Räder mit Luftbereifung, für Transportwagen, Bereifung Luft, Traglast 390 kg, Durchmesser 230 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar |
| 400759 |  | Einhängeboden für Etagenwagen, Länge x Breite 1570 x 635 mm, mit Abrollrand, aus MDF   |

## Dazu passt auch ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 208490 |  | Komplettpacktisch, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1600 x 800 mm, Platte aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in Dekor hellgrau, 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5017 Verkehrsblau, 1 Abrollvorrichtung, 2 Böden, 8 Steckbügel |
| 215911 |  | Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 400 x 300 x 270 mm  |
| 221143 |  | Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9  |
| 221309 |  | Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße  |
| 505112 |  | Hallenmarkierfarbe, Standardfarbe, in RAL1003 Signalgelb, Inhalt 5 l   |

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 505133 |  | Klebeband, aus Vinyl in grün/weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm  |
| 510925 |  | Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm |
| 528958 |  | Auftragsplaner, 10 Fächer, Höhe x Breite 1282 x 554 mm, Ablage(n) aus Kunststoff in grau   |