


hofs


Aktenregal - Anbaufeld

Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 1000 x 300 mm, Feldlast 360 kg / Fachlast 60 kg, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Artikelnummer: 715338



hofs
REGALSYSTEME



hofs Akten-Schraubregal

Anbauregal

Aktenregal - Anbaufeld

- Geeignet für Archivräume
- Schraubsystem
- Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 1000 x 300 mm
- Feldlast 360 kg / Fachlast 60 kg
- Fach Breite x Tiefe 1000 x 300 mm
- 5 Ebene(n) mit Böden aus Qualitätsfeinblech, ohne Abdeckboden / 5 Ordnerhöhen für 60 Ordner
- Ebenen mit Anschlagkante und seitlicher Bodenabkantung der oberen Fachebene (ohne zusätzliche Streben), Stabilität in der Längs- und Tiefenrichtung und Sicherheitskantung
- Nutzung einseitig



- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Lieferumfang: Anbauregal mit 2 Stützpfeuern, Ebenenanzahl gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- Sicherheit bzgl. Material, Konstruktion und Statik im betrieblichen Einsatz durch Gütezeichen RAL-RG 614/1 (H44) bestätigt
- 5 Jahre Garantie
- nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) am Boden befestigt und gesichert werden
- Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
- Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar
- Montagehinweis: Die Verbindung von Profilen und Fachböden erfolgt mittels Schrauben, teilweise verstärkt durch Eckplatten

Technische Details

Möbeltyp	Regal	Regal Ausstattung	Böden
Regaltyp	Aktenregal	Abdeckboden	nein
Regalsystem	Schraubsystem	Fachbreite	1000 mm
Regalfeld	Anbaufeld	Fachtiefe	300 mm
geeignet für (Branche/Bereich)	Archivräume	Ordnerkapazität	60 Stück
Höhe	1850 mm	Feldlast	360 kg
Breite	1000 mm	Oberfläche Boden	verzinkt
Tiefe	300 mm	Oberfläche Ständer	verzinkt
Böden / Ebenen Anzahl	5 Stück	Farbe Ausführung	verzinkt
Ordnerhöhen	5 Stück	Lieferumfang	Anbauregal mit 2 Stützpfeuern, Ebenenanzahl gem. Angebot
Fachlast	60 kg	Anlieferung	zerlegt
Böden- / Ebenentyp	Stahlblechboden	Zertifizierung	GS // RAL-Gütezeichen
Böden / Ebenen Ausstattung	Anschlagkante // seitliche Bodenabkantung // Sicherheitskantung	Garantie	5 Jahre
Nutzung	einseitig	Gewicht	14,16 kg
Material	Stahl		

Zubehör

715906



Fachboden für Aktenregal, Breite x Tiefe 1000 x 300 mm, Für eine Fachlast von 60 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Dazu passt auch ...

213052		Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm
217213		EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen
231461		Höhenvariabler Faltkarton, aus Graspapier (30 %)/Wellpappe (70 %) in hellbraun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 305 x 220 x 100 - 150 mm, Automatikboden
991798		Schild, Rollenware zum Zuschneiden, Höhe x Länge 25 x 30000 mm, Rückseite magnetisch, Front zur individuellen Beschriftung, in weiß