

## Auffangwanne

für 4 x 200-Liter-Fass,  
Auffangvolumen 230 l, Höhe x Breite  
x Tiefe 285 x 1200 x 1200 mm, aus  
Stahl mit Lackierung in RAL2000  
Gelborange



Artikelnummer: 525704

## Auffangwanne

### Übereinander stapelbar

Auffangwanne

- zur Lagerung unter Dach
- Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
- für 4 x 200-Liter-Fass
- Auffangvolumen 230 l
- Höhe x Breite x Tiefe 285 x 1200 x 1200 mm
- aus Stahl mit Lackierung in RAL2000 Gelborange
- Unterfahrhöhe 100 mm für den Staplertransport






## Technische Details

Gefahrstoff-Lagertyp	Auffangwanne	Material	Stahl
Auffangwannentyp	Auffangwanne	Oberfläche	lackiert
Lagerort	unter Dach	Farbe	gelborange // RAL2000
Auffangvolumen	230 l	unterfahrbar	ja
Kapazität	4 x 200-Liter-Fass	Unterfahrhöhe	100 mm
Gefahrstoffeignung	wassergefährdende und	stapelbar	ja

	brennbare Stoffe		
Höhe	285 mm	fahrbar	nein
Breite	1200 mm	Farbe Ausführung	orange
Tiefe	1200 mm	Gewicht	77 kg

## Dazu passt auch ...

208879		Deckelfass, Höhe x Ø 610 x 400 mm, Inhalt 60 l, für feste Gefahrgüter, aus Polyethylen, Fass / Deckel blau / schwarz
504444		Notfalltasche mit Microfaser-Sorbents, Set 17-teilig, Aufnahmekapazität 35 l pro Set, Tasche Höhe x Breite x Tiefe 500 x 500 x 220 mm
510925		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm
525732		Gefahrensymbol, Symbol/Text: wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 20 x 20 mm