

Auszugschienen DZ 3301, Breite 12,7 mm, bis 68 kg, Überauszug

Werkstoff:

Schienenenteile: kaltgewalzter Stahl, hell verzinkt.
Kugelförmige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl.
Kugeln: gehärteter Stahl.


Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen für Anwendungen in Industrie und Elektronik.

- Einhaltung in geschlossener Position.
- Montagewinkel für Elektronikschränke auf Anfrage.
- Nutzungsdauer 10.000 Zyklen.
- Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.



Accuride

Bestellangaben: z.B.: Art.-Nr. 649 028 12, Auszugschienen DZ 3301



| Artikel-Nr. pro Paar | Schienenlänge mm | Auszug +/-3,2 mm | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | Lastwert Paar kg | Gewicht Paar kg |
|----------------------|------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|-----------------|
| 649 028 12 | 305 | 330 | - | 162,1 | 222,2 | 235,0 | 260,3 | 209,5 | 68 | 1,27 |
| 649 028 14 | 356 | 381 | - | 212,8 | 273,0 | 285,7 | 311,1 | 260,3 | 67 | 1,51 |
| 649 028 16 | 406 | 432 | - | 263,6 | 323,8 | 336,5 | 361,9 | 311,1 | 67 | 1,73 |
| 649 028 18 | 457 | 483 | 212,8 | 314,4 | 374,6 | 387,3 | 412,7 | 361,9 | 66 | 1,92 |
| 649 028 20 | 508 | 533 | 238,2 | 365,2 | 425,4 | 438,1 | 463,5 | 412,7 | 66 | 2,14 |
| 649 028 22 | 559 | 584 | 263,6 | 416,0 | 476,2 | 488,9 | 514,3 | 463,5 | 64 | 2,37 |
| 649 028 24 | 610 | 635 | 289,0 | 466,8 | 527,0 | 539,7 | 565,1 | 514,3 | 61 | 2,53 |
| 649 028 26 | 660 | 686 | 314,4 | 517,6 | 577,8 | 590,5 | 615,9 | 565,1 | 58 | 2,77 |
| 649 028 28 | 711 | 737 | 339,8 | 568,4 | 628,6 | 641,3 | 666,7 | 615,9 | 55 | 3,01 |

Hinweis

Empfohlene Befestigung: Schraube M4.

Es sind alle Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt wird.

Die Tragkraft wurde mit einem Schienenabstand von 450mm getestet.