



SIMATIC DP, DEZENTR. PERIPHERIE DP/DP-KOPPLER
KOPPELMODUL ZUM VERBINDEN VON ZWEI PROFIBUS-DP
NETZEN REDUNDANTE STROMEINSPEISUNG

Abbildung ähnlich

Versorgungsspannung	
Nennwert (DC)	
• DC 24 V	Ja
zulässiger Bereich, untere Grenze (DC)	20,4 V
zulässiger Bereich, obere Grenze (DC)	28,8 V
Protokolle	
PROFIBUS DP	Ja
AS-Interface	Nein
Alarmer/Diagnosen/Statusinformationen	
Statusanzeige	Ja
Diagnosemeldungen	
• Diagnosefunktionen	Ja
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart nach EN 60529	
• IP20	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	0 °C
• max.	60 °C
Maße	
Breite	40 mm
Höhe	127 mm
Tiefe	117 mm

letzte Änderung:

12.03.2015