

Glastürkühlschrank FLK 365 weiß

Kühlschrank mit Umluftkühlung und beleuchtetem Display ideal für den Werbeeinsatz. Der Kühlschrank verfügt über einen leistungsstarken Umluftventilator und großflächigem Plattenverdampfer der eine optimale Kühlung des Innenraums gewährleistet. Durch die im Innenraum vorhandenen Rasterleisten können die im Serienzubehör befindlichen Roste individuell dem zu kühlendem Produkt angepasst werden und ermöglichen somit eine optimale Raumausnutzung. Die zwei im Innenraum vorhandenen vertikalen LED Lichtleisten sorgen für eine sehr gute Ausleuchtung und damit für eine optimale Präsentation der zu kühlenden Produkte. Der Kühlschrank wird durch das Stecken des Steckers in die Netzsteckdose und durch die Einstellung des Temperaturreglers auf beliebige Stellung außer der Stellung „0“ eingeschaltet (Kompressor und Ventilator arbeiten). Die Temperatur im Kühlfach wird durch Drehen des Temperaturreglers eingestellt. Die eingestellte Temperatur auf einer fünfstufigen Skala ist am Drehregler ablesbar. Die Zahl „0, 1, 2, 3, 4, 5“ bedeutet keine bestimmten Temperaturen. Die Temperatur kann auf einer fünfteiligen Skala reguliert werden. 0 = der Kompressor wird abgeschaltet. Das Kühlgerät ist noch am Stromnetz angeschlossen. 1 = höchste Temperatur (geringste Kühlung) 5 = niedrigste Temperatur (stärkste Kühlung).

Selbstverständlich sind die LED Innenbeleuchtung und die Displaybeleuchtung separat schaltbar. Für einen leichten Zugang zum gekühlten Produkt besitzt der Kühlschrank in der isolierten Glastür eine Griffmulde. Das vorhandene Schloss bietet optimalen Schutz vor unberechtigtem Zugang zu den zu kühlenden Produkten. Die Türmagnetsteckdichtung ist servicefreundlich und ohne Werkzeug wechselbar. Bodenunebenheiten am Aufstellort können durch die 2 vorderen Ausgleichsfüße korrigiert werden. Weiterhin verfügt der Glastürkühlschrank für eine leichte Mobilität hinten über zwei Transportrollen. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot über eine gelabelte Ausführung.



Artikel-Nr.: 9190025
GTIN: 4059395000009



Produktvorteile:

- Glastürkühlschrank
- Beleuchtetes LED Display, separat schaltbar
- Seitenwände weiß pulverbeschichtet
- Korpus innen weiß
- Manuelles Thermostat
- 4 Stufen Temperaturregler
- Stufe 1 höchste Temperatur
- Stufe 4 niedrigste Temperatur
- Stufe • der Kompressor wird abgeschaltet
- Eingebautes Schloss
- Umluftkühlung
- 2 vertikale helle LED-Linien, separat schaltbar
- Rasterleisten mit Halteclip
- 5 rilsanierte Roste schwarz
- Türrahmen Kunststoff schwarz
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße vorne, Rückseitig zwei Rollen
- Individualisierung durch Labelung auf Anfrage lieferbar

Technische Daten:

Geräteart	Kühlschrank
Produktgruppe	A
Herstellerkennung	FLK 365 weiß
Abmessungen außen:	
Breite	600 mm
Tiefe	600 mm
Höhe	2025 mm
Abmessungen innen:	
Breite	500 mm
Tiefe	455 mm
Höhe	1645 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Glastür
Temperaturbereich von	+/-0 °C
Temperaturbereich bis	14 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts wechselbar
Bestückungsmöglichkeit	462 Dosen 0,33 Liter oder 224 PET-Flaschen 0,5 Liter
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	Stahlblech weiß pulverbeschichtet
Innenmaterial	ABS Kunststoff weiß
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,265 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	80 kg
Serienzubehör	5 Roste 380 x 490mm, weiß rilsaniert
Einsetzbar Umgebungstemperatur bis	32 °C
Raumfeuchte bis	65 %
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3

Energiedaten

Luftschallemissionsklasse	D
Luftschallemission	50 dB
Höchste Ø Fachtemperatur	5 °C
Höchste Umgebungstemperatur	32 °C
Bruttoinhalt	385 l
Energieverbrauch im Jahr	1028 kWh
Energieeffizienzklasse	E
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	64,5
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturklasse	K4
Lichtquellenart	LED
EPREL Registrierungsnummer	469591
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion von Getränkeköhler



1028 kWh/annum


385 L

 5°C

 ≤ 3 2°C

9102/6102

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Umbauarbeiten für Linksanschlag
Umbauarbeiten für Linksanschlag
GTIN: 4059395005981

Artikel-Nr.: 55

Rost für FLK 365 weiß
Rost
GTIN: 4059395000023

Artikel-Nr.: 817395

Halter für Rost FLK 365 weiß

Halter für Rost FLK 365 weis

GTIN: 4059395029284

Artikel-Nr.: 821929

Halter für Rost FLK 365 weiß

Halter für Rost FLK 365 weis

GTIN: 4059395029277

Artikel-Nr.: 821928

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de