

Casco bokwiel

draagvermogen 135 kg, met TPE-
banden, diameter 100 mm, naaf
met kogellager, naaf lengte 40 mm,
velg van polypropyleen, bevestiging
met plaat

Artikelnummer: 243572



bokwiel

- draagvermogen 135 kg
- met TPE-banden
- diameter 100 mm
- naaf met kogellager
- naaf lengte 40 mm
- velg van polypropyleen
- behuizing van staal galvanisch verzinkt
- bevestiging met plaat
- schroefgatafstand 80/77x60 mm

Technische details

transporttechniek	rollen	bevestigingselement	plaat
roltype	transportapparaatwielen	materiaal behuizing	staal
bouwmodel	bokwiel	rem	zonder
draagvermogen	135 kg	naaflengte	40 mm
banden	TPE	afstand schroefgat	80/77x60 mm
wiel-ø	100 mm	oppervlak behuizing	galvanisch verzinkt
materiaal velg	polypropyleen	gewicht	0,451 kg

