

## **VARIOfit tafelwagen**

draagvermogen 500 kg, met 2 etage(s), laadvlak lengte x breedte 1000 x 600 mm, etage(s) van hout, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, met TPE-banden

Artikelnummer: 526676



**VARIOfit**



**12 YEARS  
WARRANTY**



## **VARIOfit Zware tafelwagen**

### **2 etages met houten legborden**

tafelwagen

- draagvermogen 500 kg
- met 2 etage(s)
- laadvlak lengte x breedte 1000 x 600 mm
- etage(s) van hout
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- gelaste staalconstructie
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- wiel Ø 200 mm
- met TPE-banden
- wielnaaf met kogellager
- zwenkwielen met EASYSTOP en voetbescherming

- wielstand rechthoekig
- 12 jaar garantie

## Technische details

|                     |                |                      |   |
|---------------------|----------------|----------------------|---|
| transporttoestel    | transportwagen | elektrisch geleidend | nee                                     |
| type wagen          | etagewagen     | schuifbeugel         | 1 stuks                                 |
| draagvermogen       | 500 kg         | in-/uitklapbaar      | nee                                     |
| lengte laadvlak     | 1000 mm        | wielen aantal/soort  | 2 zwenk- en 2 bokwielen                 |
| breedte laadvlak    | 600 mm         | banden               | TPE                                     |
| etages aantal       | 2 stuks        | wiel-ø               | 200 mm                                  |
| materiaal etage(s)  | hout           | wiellager            | kogellager                              |
| draagvermogen etage | 200 kg         | wielstand            | rechthoekig                             |
| etage-inrichting    | recht          | wieluitrusting       | zwenkwielen EASYSTOP // voetbescherming |
| hoogte              | 905 mm         | oppervlak            | m. poedercoating                        |
| materiaal           | staal          | kleur                | gentiaanblauw // RAL5010                |
| euronorm            | nee            | garantie             | 12 jaar                                 |
| constructies        | geen           | gewicht              | 45 kg                                   |

## Gerelateerde Producten

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 203072 |   | 4 zwenkwielen, voor transportwagen, banden rubber, diameter 200 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar   |
| 203079 |  | 4 stootrollen, voor transportwagen, van kunststof, diameter 100 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar   |
| 203082 |  | wielen met luchtbanden, voor transportwagen, banden lucht, draagvermogen 390 kg, diameter 230 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar             |
| 203087 |  | wielen met massief rubberen banden, banden massief rubber, antistatisch, diameter 125 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar                     |
| 203088 |  | wielen met massief rubberen banden, banden massief rubber, antistatisch, diameter 160 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar                     |
| 203089 |  | wielen met massief rubberen banden, voor platformwagen, banden massief rubber, antistatisch, diameter 200 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |
| 203724 |  | wielen met luchtbanden, voor etagewagen, banden lucht, draagvermogen 150 kg, diameter 150 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar                 |

## Dit past ook bij ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 149743 |  | Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 120 x 600 x 400 mm, van polypropyleen in grijs/rood, Wanden gesloten, bodem gesloten                                     |
| 203396 |  | verrijdbaar vouwtrajpje, van aluminium in aluminium-zilver, bordes hoogte x diepte 0,65 x 20 m, 2 x 3 treden met antislipprofiel (incl. bordes), met 4 geveerde wielen |

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 215911 |  | golfkartonnen vouwdoos, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 400 x 300 x 270 mm                                     |
| 221143 |  | beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9   |
| 221309 |  | waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat  |
| 505133 |  | tape, van vinyl in groen/wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm   |
| 520197 |  | gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw  |
| 551468 |  | Verhuisdoos, Van golfkarton met buitenafdekking van Kraftliner-kwaliteit in bruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 585 x 380 x 325 mm, Voor pakketten tot 40 kg |