

## Geräuschreduzierende Stellwand

### Mobil

Loch- und Glattblech, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1250 x 740 mm, Wand aus Stahlblech in RAL7037 Staubgrau mit Füllung aus Polyestervlies, 2 Doppelenkrollen mit Feststellern



Artikelnummer: 243943



### Geräuschreduzierende Stellwand

- Geeignet für industrielle Bereiche
- Loch- und Glattblech
- Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1250 x 740 mm
- Aufstellung: Zum Aufstellen auf dem Boden
- Wand aus Stahlblech in RAL7037 Staubgrau mit Füllung aus Polyestervlies
- 2 Doppelenkrollen mit Feststellern
- Lieferumfang: Abdeckung

### Technische Details

Informationsausstattung	Akustik Absorber	Aufstellung/Montage	Boden
Akustik Absorber	Trennwand	fahrbar	ja
geeignet für (Branche/Bereich)	industrielle Bereiche	Material Wandfüllung	Polyestervlies
Modul	Anbauelement	Material Wand	Stahlblech

Trennwandtyp	Geräuschreduzierende Stellwand	Farbe Wand	staubgrau // RAL7037
Wand Ausführung	Loch-/Glattblech	Unterbau	2 Doppellenkrollen mit Feststellern
Höhe	2000 mm	Lieferumfang	Abdeckung
Breite	1250 mm	Gewicht	62,8 kg
Tiefe	740 mm		

## Zubehör

243925		Geräuschreduzierende Stellwand, Loch- und Glattblech, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 625 x 740 mm, Wand aus Stahlblech in RAL7037 Staubgrau mit Füllung aus Polyestervlies, Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7037 Staubgrau, 4 Doppellenkrollen mit Feststellern
243927		Geräuschreduzierende Stellwand, Loch- und Glattblech, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1000 x 740 mm, Wand aus Stahlblech in RAL7037 Staubgrau mit Füllung aus Polyestervlies, Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7037 Staubgrau, 4 Doppellenkrollen mit Feststellern
243932		Geräuschreduzierende Stellwand, Lochblech, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 625 x 740 mm, Wand aus Stahlblech in RAL7037 Staubgrau mit Füllung aus Polyestervlies, Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7037 Staubgrau, 4 Doppellenkrollen mit Feststellern
243951		Warnblech, Höhe x Breite 165 x 320 mm, Zum Aufstecken, In RAL1023 Verkehrsgelb
243968		Akustik-Segel, Breite x Ausladung 1250 x 712 mm, Aus Stahlblech in RAL7037 Staubgrau, frontseitig mit gelochter, rückseitig mit glatter Oberfläche. Füllung aus Polyestervlies, Zum Aufstecken
243976		Fachboden, Breite x Tiefe 1250 x 214 mm, Gelocht, Zum Einhängen mit Bodenträgern, Aus Lamellen in RAL9010 Reinweiß
243977		Fachboden, Breite x Tiefe 1250 x 321 mm, Gelocht, Zum Einhängen mit Bodenträgern, Aus Lamellen in RAL9010 Reinweiß
243978		Fachboden, Breite x Tiefe 1250 x 428 mm, Gelocht, Zum Einhängen mit Bodenträgern, Aus Lamellen in RAL9010 Reinweiß
243981		Anschlagleiste, Breite 1250 mm, Zum Aufstecken, Oberfläche verchromt
243984		Zeitschriftenboden, Höhe x Breite x Tiefe 100 x 1250 x 350 mm, Zum Einhängen, In RAL9010 Reinweiß
243988		Schiene für Sichtlagerkasten, Breite 1250 mm, Aus Aluminium eloxiert in RAL9010 Reinweiß