

Überleitsysteme für Spüllösungsbehälter



Latexfrei

B | BRAUN

Überleitsysteme mit Ecoclick®



Portsystem durch Abdrehen der Verschlusskappe öffnen.




Ecoclick®-Konnektor bis zur Rastung in den Port drücken.




Zum Dekonnektieren Seitenflügel drücken und Ecoclick® herausziehen.


Ecoclick® Nr. 1



Ecoclick® Nr. 2




Ecoclick® Nr. 4




Produkt	Artikel-Nummer Verkaufseinheit	PZN
<p>Einläufiges Überleitungsgerät für die intra- und postoperative Blasen-spülung mit Ecobag® click.</p> <p>Ecoclick®-Konnektor, Tropfkammer, Rollklemme, Urologenkonus mit 15 cm Siliconschlauch als Ansatz für Resektoskope.</p> <p>Gesamtlänge: ca. 210 cm</p> <p>Fließgeschwindigkeit: ca. 1000 ml/min</p>	<p>211 2269</p> <p>25 Stück im Karton</p>	<p>747 960-3</p>
<p>TUR-Zwillingen für die intra- und postoperative Blasen-spülung mit Ecobag® click.</p> <p>Ecoclick®-Konnektor, zwei Rastklemmen, Y-Verbindungsstück, Tropfkammer, Rollklemme, Urologenkonus mit 15 cm Siliconschlauch als Ansatz für Resektoskope.</p> <p>Gesamtlänge: ca. 210 cm</p> <p>Schenkellänge bis Y-Verbinder: je 50 cm</p> <p>Fließgeschwindigkeit: ca. 1000 ml/min</p>	<p>211 2271</p> <p>25 Stück im Karton</p>	<p>747 968-4</p>
<p>Einläufiges Überleitungsgerät mit Rücklaufsperr für die intra- und postoperative Blasen-spülung mit Ecobag® click.</p> <p>Ecoclick®-Konnektor, Tropfkammer, Rollklemme, Rücklaufsperr, Urologenkonus mit 15 cm Siliconschlauch als Ansatz für Resektoskope.</p> <p>Gesamtlänge: ca. 210 cm</p> <p>Fließgeschwindigkeit: ca. 1000 ml/min</p>	<p>211 2272</p> <p>25 Stück im Karton</p>	<p>747 969-0</p>


Ecoclick®-Arthros Nr. 1




Ecoclick®-Arthros Nr. 2




Ecoclick® Transferset



Verlängerungsschlauch




Verbindungsleitung Luer-Lock




Produkt	Artikel-Nummer Verkaufseinheit	PZN
<p>Einläufiges Überleitungsgerät zum Einsatz in der Arthroskopie mit Ecobag® click.</p> <p>Ecoclick®-Konnektor, Tropfkammer, Rollklemme, Konus mit 15 cm Siliconschlauch als Ansatz für Arthroskope.</p> <p>Gesamtlänge: ca. 330 cm</p>	211 2277 25 Stück im Karton	747 966-1
<p>Einläufiges Überleitungsgerät zum Einsatz in der Arthroskopie mit Ecobag® click.</p> <p>Ecoclick®-Konnektor, Tropfkammer, Rollklemme, Luer-Lock Ansatz zum Ankoppeln an Arthroskope.</p> <p>Gesamtlänge: ca. 330 cm</p>	211 2279 25 Stück im Karton	747 967-8
<p>Zur Mehrfachverwendung in Verbindung mit Verlängerungsschläuchen/Verbindungsleitungen.</p> <p>Ecoclick®-Konnektor, Tropfkammer, Rücklaufsperr, Rastklemme, Urologenkonus.</p> <p>Gesamtlänge: ca. 50 cm</p> <p>Fließgeschwindigkeit: ca. 1000 ml/min</p>	211 2273 25 Stück im Karton	747 964-9
<p>Zum Ankoppeln an Ecospike und Ecoclick® Nr. 1 - 4 und Ecoclick® Transferset.</p> <p>Trichteransatz, Rollklemme, Urologenkonus.</p> <p>Gesamtlänge: ca. 60 cm</p>	211 2276 50 Stück im Karton	
<p>Zum Ankoppeln an Überleitsysteme mit Urologenkonus.</p> <p>Trichteransatz, Luer-Lock Ansatz</p> <p>Gesamtlänge: ca. 60 cm</p> <p>Gesamtlänge: ca. 140 cm</p>	211 2274 100 Stück im Karton 211 2275 100 Stück im Karton	

Überleitsysteme mit Dorn


Ecospike Nr. 1




Ecospike Nr. 2



Ecospike Nr. 4



Ecospike-Arthros Nr. 2



Produkt	Artikel-Nummer Verkaufseinheit	PZN
<p>Einläufiges Überleitungsgerät für die intra- und postoperative Blasen-spülung.</p> <p>Ecospike Einstechdorn, Tropfkammer, Rollklemme, Urologenkonus mit 15 cm Siliconschlauch als Ansatz für Resek-toskope.</p> <p>Gesamtlänge: ca. 210 cm Fließgeschwindigkeit: ca. 800 ml/min</p>	<p>211 2268 25 Stück im Karton</p>	<p>747 960-3</p>
<p>TUR-Zwillingegerät für die intra- und postoperative Blasen-spülung.</p> <p>Zwei Ecospike Einstechdorne, zwei Rastklemmen, Y-Verbindungsstück, Tropfkammer, Rollklemme, Urologen-konus mit 15 cm Siliconschlauch als Ansatz für Resektoskope.</p> <p>Gesamtlänge: ca. 210 cm Schenkellänge bis Y-Verbinder: je 50 cm Fließgeschwindigkeit: ca. 800 ml/min</p>	<p>211 2270 25 Stück im Karton</p>	<p>747 968-4</p>
<p>Einläufiges Überleitungsgerät mit Rücklaufsperr für die intra- und postoperative Blasen-spülung.</p> <p>Ecospike Einstechdorn, Tropfkammer, Rollklemme, Rücklaufsperr, Urolo-genkonus mit 15 cm Siliconschlauch als Ansatz für Resektoskope.</p> <p>Gesamtlänge: ca. 210 cm Fließgeschwindigkeit: ca. 800 ml/min</p>	<p>380 6073 25 Stück im Karton</p>	<p>747 966-1</p>
<p>Einläufiges Überleitungsgerät zum Einsatz in der Arthroskopie.</p> <p>Ecospike Einstechdorn, Tropfkammer, Rollklemme, Luer-Lock Ansatz zum Ankoppeln an Arthroskope.</p> <p>Gesamtlänge: ca. 330 cm</p>	<p>211 2278 25 Stück im Karton</p>	<p>747 967-8</p>

B | BRAUN
HOSPITAL CARE

B. Braun Melsungen AG
Postfach 11 20
D-34209 Melsungen
Tel (0 56 61) 71-28 33
Fax (0 56 61) 71-27 77
www.bbraun.de