



RoBust Bulkhead E27 Oval S Grey IP44 Max 60W

Artikelnummer: 145969

BAI Bulkhead RoBust E27 Ovaal S Grijs IP44 IK06 Outdoor CLII Max 60W
170x125x115mm Twee kabelingen Kelderarmatuur Bulleye / Bullseye Hublot
Portiekarmatuur

De nostalgische kelderarmatuur is terug van nooit weggeweest. Deze tijdloze bulkhead of hublot/bull(s)eye zoals hij ook wel wordt genoemd wordt geleverd in grijze kleur. Vanwege het waterdichte karakter (IP44) kan het armatuur zowel binnen als buiten worden gebruikt als wand- of plafondlamp. Het prismatisch geharde glas wordt door een metalen korf beschermd. De RoBust wordt geleverd zonder lichtbron (Max 60W gloeilamp) en zonder kabel, echter heeft de RoBust twee kabelingen aan de zijkant.



Algemene classificatie data

ETIM Groep	Verlichtingsarmaturen
ETIM klasse	Plafond-/wandarmatuur
Productnaam	145969
Merk	Bailey
Product Series	BaiLum ceiling/wall
Product Type	RoBust Bulkhead

Classificatie Attributen

Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Lamptype	LED uitwisselbaar
Met lichtbron	Nee
Geschikt voor aantal lampen	1
Lamphouder	E27
Materiaal behuizing	Kunststof
Oppervlaktebescherming behuizing	Geen (onbehandeld)
Kleur behuizing	Grijs
Materiaal afdekking	Glas gestructureerd
Rasteruitvoering	Geen
Spanningstype	AC
Nom. spanning [V]	230 - 230
Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Niet dimbaar	Ja
Lichtverdeler	Reflector
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend >80°
Lichtuittrede	Direct
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig

Slagvastheid	IK06
Beschermingsklasse	II
Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken"	Nee
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Met luchtsleuven	Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	Geen
Geschikt voor lampvermogen [W]	60 - 60
Max. systeemvermogen [W]	60
Constante lichtstroom regeling	Nee
Breedte [mm]	125
Hoogte/diepte [mm]	115
Lengte [mm]	170
Soort bedrading	Geschikt voor doorgangsbedrading
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede [mm²]	1.5
Aansluitwijze	Schroefklem
Kleurtemperatuur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Bediening via Bluetooth	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee

Alternatieve artikelen



145970

RoBust Bulkhead E27
Oval L Grey IP44 Max
100W

146041

LED Bulkhead Switch
4.5W-7.5W 420-750lm
830-840 Oval Grey