

ROLINE 19-inch server rack 42 U, 800x1000 BxD grijs

Art.nr.	26.21.0159
Fabrikant	ROLINE
Art.nr. fabrikant	26.21.0159
EAN (een stuk)	7630049601628



ROLINE 19 inch serverkast 42 HE 800x1000 BxD grijs

De serverkasten uit de ROLINE Pro serie zijn speciaal ontwikkeld voor gemakkelijke en flexibele netwerkbekabeling. Inlaten met borstels, een verschuifbare inlaat met schuimrubberen afdichting en een extra borstelinlaat in het basischassis bevinden zich aan de zijanten van het dak en de basis (vanaf 800 mm kastbreedte) en bieden een breed scala aan mogelijke toepassingen. Geperforeerde enkelblads voordeuren en dubbelblads achterdeuren, elk met een draaigreep en halve profielcilinder, zorgen voor een betere luchtcirculatie. Het dak heeft een geperforeerde afdekking voor eenvoudige installatie van een ventilatormodule.

In de kast zijn twee paar gegalvaniseerde 19" profielrails gemonteerd, die zijn voorzien van hoogte-eenheden die in beide richtingen kunnen worden afgelezen en in diepte verstelbaar zijn. Ze zijn ook verbonden met dieptebeugels. Elke kast bestaat uit een stevige staalconstructie met een materiaaldikte tot 2,0 mm. De kasten zijn elektrostatisch gepoedercoat en verkrijgbaar in de standaardkleuren grijs (RAL 7035) en zwart (RAL 9005). Modulaire afsluitbare en verwijderbare zijpanelen (horizontaal verdeeld vanaf 42U) en deuren verbeteren de toegankelijkheid. Het deurscharnier kan ook worden vervangen. De hele constructie kan worden gedemonteerd, wat betekent dat de kasten indien nodig volledig kunnen worden verwijderd.

Technische specificaties	
Producent	ROLINE
Produkt groep	19"/-10"-Rack

Produkt type	19"-Serverkast
Kleur	grijs
Leveringsomvang	19-inch serverkast 42 U, aardingskabelset, installatieset voor profiel-halfcilinder, 2x sleutels, installatieset (schroeven, kooimoeren, sluitringen), montagehandleiding
Hoogte eenheden	42 HE
Minimale rackdiepte ondersteund	675 mm
Maximale rackdiepte ondersteund	875 mm
leveringsvoorwaarde	volledig gemonteerd
Materiaalgroep	Staal
Server Rack	ja
Wandmontage mogelijk	nee
Stelvoeten	ja
Maximaal gewicht	1000 kg
Beschermingsklasse (IP-code)	IP20
Geluid dicht	nee
Voorzijde	Staal deur geperforeert
Rackrails	ja
Zijpanelen inbegrepen	ja
Afneembare zijpanelen	ja
Afneembare voordeur	ja
Afneembare achterdeur	ja
Beluchting	passief
RAL-kleur	RAL 7035 Lichtgrijs
Hoogte	1970 mm
Breedte	800 mm
Diepte	1000 mm
Gewicht	125.8 kg