

BS-ROLLEN élevateur

BS ROLLEN

force 50 kg, bandage nylon coloris noir, diamètre x largeur 40 x 19,2 mm, moyeu avec palier lisse, frein roue niveleuse, fixation avec panneau, longueur x largeur 55 x 55 mm



Numéro d'article: 222407

BS-ROLLEN Élévateur

combinaison de mobilité et de stabilité

élevateur

- force 50 kg
- bandage nylon coloris noir
- diamètre x largeur 40 x 19,2 mm
- moyeu avec palier lisse
- frein roue niveleuse
- boîtier en fonte d'aluminium en gris
- fixation avec panneau, longueur x largeur 55 x 55 mm
- espacement des trous des vis 42 x 42 mm

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	couleur du boîtier	gris
type de roulettes	élevateur	frein	frein roue niveleuse
charge	50 kg	hauteur totale	75 mm
pneumatique	nylon	réglage en hauteur	8 mm
convient pour type de sol	lisse/inégal, rugueux/inégal	largeur de roue	19,2 mm
conducteur d'électricité	non	longueur de plaque	55 mm
Ø de roue	40 mm	largeur de plaque	55 mm
roulement	palier lisse	distance trou de vis	42 x 42 mm
élément de fixation	panneau	couleur des pneumatiques	noir

matériau de boîtier fonte d'aluminium

Poids 0,36 kg

Cela s'adapte aussi ...

221283		gant de travail, en coutil/cuir croûte de bovin, dos de main en coutil, anti-rupture, taille unique
224764		kit de balais, kit comprenant : 5 x balai en crin de cheval, 5 x manche et 1 x set de balayage, Largeur de travail 500 mm, manche bois, pour poussières fines
400701		cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes
763068		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés