

Rollcart kopwandwagen

draagvermogen 250 kg, laadvlak
lengte x breedte 800 x 500 mm,
platform van hout, opbouw 1
kopwand (massieve muur),
constructie van staal (gelast) met
slag- en krasvaste poedercoating in
RAL5010 gentiaanblauw, 2 zwenk-
en 2 bokwielen, zwenkwielen met
rem, met TPE-banden



Artikelnummer: 139249

Rollcart Kopwandwagen

kopwandwagen

- draagvermogen 250 kg
- laadvlak lengte x breedte 800 x 500 mm
- laadhoogte 190 mm
- hoogte x lengte x breedte 900 x 900 x 500 mm
- platform van hout
- opbouw 1 kopwand (massieve muur)
- constructie van staal (gelast) met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- wiel Ø 125 mm
- met TPE-banden
- rem conform EN 1757-3

Technische details

transporttoestel	transportwagen	schuifbeugel	1 stuks
type wagen	platformwagen	in-/uitklapbaar	nee
type platformwagen	kopwandwagen	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen

draagvermogen	250 kg	banden	TPE
laadhoogte	190 mm	wiel-ø	125 mm
lengte laadvlak	800 mm	wiellager	wiellager
breedte laadvlak	500 mm	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
materiaal platform	hout	wielstand	rechthoekig
constructies	1 kopwand (massieve muur)	hoogte	900 mm
nestbaar	nee	lengte	900 mm
materiaal onderstel	staal	breedte	500 mm
oppervlak onderstel	m. poedercoating	norm	EN 1757-3 (rem)
kleur	gentiaanblauw // RAL5010	gewicht	17 kg
materiaal verwerking	gelast		