

## Rollcart dossierwagen

draagvermogen 150 kg, met 3 etage(s), laadvlak lengte x breedte 780 x 500 mm, legborden van hout, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, met TPE-banden

Artikelnummer: 404940



## Rollcart Dossierwagen

### Draagvermogen 150 kg

dossierwagen

- draagvermogen 150 kg
- met 3 etage(s)
- laadvlak lengte x breedte 780 x 500 mm
- legborden van hout
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- staalconstructie, gelast
- hoogte x lengte x breedte 900 x 780 x 500 mm
- 4 zwenkwielen
- wiel Ø 125 mm
- met TPE-banden
- 2 zwenkwielen met rem
- 5 jaar garantie

## Technische details

|                  |                |                 |             |
|------------------|----------------|-----------------|-------------|
| transporttoestel | transportwagen | etages aantal   | 3 stuks     |
| type wagen       | dossierwagen   | etagehoogtes mm | 230/510/800 |
| draagvermogen    | 150 kg         | lengte laadvlak | 780 mm      |

|                      |                       |                  |             |
|----------------------|-----------------------|------------------|-------------|
| hoogte               | 900 mm                | breedte laadvlak | 500 mm      |
| lengte               | 780 mm                | wagen uitrusting | 3 legborden |
| breedte              | 500 mm                | schuifbeugel     | 2 stuks     |
| materiaal plaat      | hout                  | deur             | nee         |
| materiaal verwerking | gelast                | banden           | TPE         |
| materiaal onderstel  | staal                 | wiel-ø           | 125 mm      |
| oppervlak            | m. poedercoating      | garantie         | 5 jaar      |
| kleur                | lichtgrijs // RAL7035 | gewicht          | 27 kg       |
| elektrisch geleidend | nee                   |                  |             |

## Dit past ook bij ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 139644 |  | sorteerstation, 12 vakken, passend voor DIN C4, voor de inbouw in kasten, hoogte x breedte x diepte 293 x 723 x 331 mm, van Polystyreen in grijs/zwart                      |
| 527975 |  | sorteerrek, 5 vakken, passend voor DIN A4, Voor tafel- of wandmontage, hoogte x breedte x diepte 330 x 360 x 250 mm, van staal met slag- en kravaste poedercoating in grijs |
| 533589 |  | hangmappenwagen, hoogte x breedte x diepte 670 x 810 x 430 mm, voor 100 hangmappen, frame van staal in lichtgrijs   |