

Rollcart Kastenroller

Traglast 250 kg, Ladefläche Länge x Breite 700 x 700 mm, Ladehöhe 190 mm, Plattform geschlossen, Plattform aus Holz, Konstruktion aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, 4 Lenkrollen. 2 Lenkrollen mit Feststellern, Mit TPE-Bereifung



Artikelnummer: 158193

Rollcart Kastenroller

Traglast 250 kg

Kastenroller

- Traglast 250 kg
- Ladefläche Länge x Breite 700 x 700 mm
- Ladehöhe 190 mm
- Länge x Breite 700 x 700 mm
- Plattform geschlossen
- Plattform aus Holz
- Konstruktion aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- 4 Lenkrollen. 2 Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 125 mm
- Mit TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager
- Feststeller gemäß EN 1757-3

Technische Details

Transportgerät	Transportroller	Lenkstange	nein
Rollertyp	Kastenroller	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen

Traglast	250 kg	Bereifung	TPE
Euronorm	nein	Radlager	Rillenkugellager
Ladehöhe	190 mm	Rad Ausstattung	2 Lenkrollen mit Feststellern
Ladeflächenlänge	700 mm	Durchmesser Rad	125 mm
Ladeflächenbreite	700 mm	Höhe	190 mm
Plattform	geschlossen	Länge	700 mm
Material Plattform	Holz	Breite	700 mm
Material Gestell	Stahl	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Oberfläche	pulverbeschichtet	Gewicht	17 kg
Farbe	enzianblau // RAL5010		