

bott

Pultschrank

verso

Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 525 x 550 mm, Ausgestattet mit Böden, Lochplattenrückwand, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau

Artikelnummer: 233375



Pultschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 525 x 550 mm
- Konstruktion aus Stahl, verschweißt
- Ausgestattet mit Böden, Lochplattenrückwand
- Flügeltür
- 1 Ebene(n) mit Stahlboden
- Traglast je Ebene 35 kg
- 1 Ausziehwanne(n), Traglast je Wanne 10 kg
- abschließbar
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Technische Details

Möbeltyp	Pult	Auszugböden	1 Stück
Schranktyp	Pult	Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035
Pulttyp	Pultschrank	Farbe Front	enzianblau // RAL5010
Türtyp	Flügeltür	Material	Stahl
Höhe	2000 mm	Material Verarbeitung	verschweißt
Breite	525 mm	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Tiefe	550 mm	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Pult Ausstattung	Böden, Lochplattenrückwand	fahrbar	nein
Böden / Ebenen Anzahl	1 Stück	Oberfläche Boden	verzinkt
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	abschließbar	ja
Traglast Fachboden	35 kg	Gewicht	36,678 kg
Traglast Auszug	10 kg		

Dazu passt auch ...

102657		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 102 x 85 / 70 mm, Aus Polypropylen in grün
217145		Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall
218389		Betriebs-Verbandkasten, Füllung: nach DIN 13157, Koffer aus Kunststoff in orange, mit Wandhalterung
230322		Drehhocker, Sitz Höhe x Durchmesser 410 - 570 x 340 mm, Rundsitz aus Polyurethan in schwarz, Gestell aus Aluminium in alusilber, Lift verchromt, Gestell mit 5 Rollen