

## Axellent Stütze für Maschinen- Schutzgitter

Höhe 2000 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL1018 Zinkgelb

Artikelnummer: 530567



## Axellent Bodenstütze

Stütze für Maschinen-Schutzgitter





- Höhe 2000 mm
- einfaches Auf- und Abbauen dank Klickfunktion
- Rahmen aus eckig
- aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL1018 Zinkgelb
- gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

### Technische Details

Verkehrssicherung	Sicherheitsausstattung	Material	Stahl
Sicherheitsausstattung	Maschinen-Schutzgitter	Oberfläche	pulverbeschichtet
Gitterelement	Stütze	Farbe	zinkgelb // RAL1018
Höhe	2000 mm	Norm	Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
Stellwand Funktion	einfaches Auf- und	Gewicht	4,63 kg

	Abbauen dank Klickfunktion	
Profil	eckig	

## Dazu passt auch ...

144768		Loch-/Schlitzplatten-Rollwagen, Höhe x Breite x Tiefe 930 x 1000 x 500 mm, 2 x Lochplatte, 2 x Schlitzplatte, aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau/RAL5010 Enzianblau, inkl. 10-teiligem Werkzeughaltersortiment und 12 Sichtlagerkästen, mit Auflageboden aus Stahl mit Riffelgummimatte
208490		Komplettpacktisch, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1600 x 800 mm, Platte aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in Dekor hellgrau, 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5017 Verkehrsblau, 1 Abrollvorrichtung, 2 Böden, 8 Steckbügel
210871		Mobiler Scherenhubtisch, Traglast 1000 kg, Plattform Länge x Breite 1150 x 530 mm, Einfachscherer aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2002 Blutorange
529885		Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2062 x 436 mm, Fachlast 80 kg, 2 Regalfelder mit je 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung