

**Artikelnummer:** 137636

**Kurzbeschreibung:** Kast voor gevaarlijke stoffen voor kleine recipiënten of vat 200 l, rooster, roosterbak, lekbak 225 l, afsluitbaar, PE, geel

**Langbeschreibung:** Kast voor gevaarlijke stoffen voor kleine recipiënten of vat 200 l, rooster, roosterbak, lekbak 225 l, afsluitbaar, PE, geel: Deze gele, multifunctionele kast voor gevaarlijke stoffen van chemisch bestendig en corrosievrij polyethyleen is ontworpen voor de professionele opslag van agressieve en watervervuilende, niet-ontvlambare chemicaliën en vloeistoffen in het binnen of buitenbereik van uw bedrijf. De geïntegreerde lekbak heeft een totale inhoud van 225 liter. De binnenwerkingen van de PE-kast voor gevaarlijke stoffen met een breedte van 740 mm, een diepte van 920 mm en een hoogte van 1835 mm bestaan uit 2 niveaus. Kleine containers worden daar opgeslagen op het zwarte PE-schaalrooster of op het glasfiber compartimentrooster. De afstand tussen het schaprooster en het schaprooster bedraagt 615 mm en 650 mm tussen het schaprooster en de bovenkant van de kast. De afstanden kunnen niet worden gewijzigd - maar er is een optie om het rooster te verwijderen. Hierdoor ontstaat er ruimte voor een 200 l trommel. Speciaal voor de buitenopslag is de draaideur met cilinderslot van de multifunctionele gevaarlijke stoffen kast met een gewicht van 60 kg voor kleine containers of een trommel van 200 l nuttig.

**Meer details:**

- Ideaal voor de professionele binnen- en buitenopslag van onbrandbare agressieve chemicaliën en onbrandbare waterverontreinigende vloeistoffen in kleine containers.
- Na het verwijderen van het compartimentrooster, ook geschikt voor het vasthouden van een 200 l trommel.
- Met 2 opslagniveaus (1 glasvezelrooster en 1 zwart PE-schaalrooster)
- Vaste roosterafstand (615 mm tussen rooster en schaprooster en 650 mm tussen rooster en bovenzijde)
- Geïntegreerde opvangbak met 225 l opvangbak
- Afsluitbare draaideur met cilinderslot
- Materiaal: robuust, zeer chemisch bestendig en corrosievrij polyethyleen (PE).
- Kleur: geel
- Afmetingen: B 740 x D 920 x D 1835 x H 1835 mm
- Gewicht: 60 kg

