

Artikelnummer: 97067

Kurzbeschreibung: Transportwagen voor platen, zonder bladzink

Langbeschreibung: Transportwagen voor platen: Deze platen-/transportwagen is gemaakt van stevig gelast profielstaal en heeft 7 insteekmogelijkheden voor insteekbeugels. Hij is bovendien met zwenk- en 2 bokwielen met rollagers, rubberbanden en een aanloopwiel voor eenvoudig vullen en leeghalen uitgevoerd. Beide zwenkwielen met rem. Naar keuze is de transportwagen met een laadoppervlak van plaatstaal te bestellen.

- Oppervlak: gepoedercoat gentiaanblauw (RAL 5010)
- Draagvermogen: 500 kg
- Diameter wielen: 200 mm
- Afstand tussen insteekbeugels: 90 mm
- Laadhoogte: 310 mm
- Laadoppervlak (bxl): 800 x 1200 mm
- Buitenafm. (bxl): 800 x 1340 mm
- Gewicht: 45 kg

