




Verbindungskabel mit Ventilstecker

AVDAB031PLS0005H03



Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	silikonfrei; halogenfrei
Silikonfrei	ja

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	< 24 AC/DC
Überspannungsschutz		ja; (VDR)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-20...80
Schutzart		IP 67

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	255,8
Abmessungen	[mm]	28,5 x 24 x 49
Werkstoffe		PP; FKM
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, gelb
---------	---------------	---------------

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss

Kabel: 5 m, PUR, halogenfrei, Ø 6,6 mm; 3 x 0,5 mm² / AWG 20

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x Ventil Bauform B DIN, abgewinkelt; Griffkörper: PP / FPM; Arretierung: Messing, vernickelt

E11652




Verbindungskabel mit Ventilstecker

AVDAB031PLS0005H03



Anschluss



Adernfarben :

BN =

braun

BU =

blau

GN/YE =

grün / gelb