

**Artikelnummer:** 305024

**Kurzbeschreibung:** Hubwagen BF-L1500

**Langbeschreibung:** Hubwagen BF-L1000/1500:  
Zum einfachen Anheben von Einwegpaletten oder Spezialpaletten eignen sich die Niederflurhubwagen besonders. Dabei müssen Sie nicht auf die bewährte HanseLifter Qualität verzichten. Das Modell BF-L1000 hebt bis 1,0 t bereits ab einer Höhe von 35 mm, während der BF-L1500 bis 1,5 t aus einer Höhe von 51 mm anhebt. Beide Modelle sind serienmäßig mit Tandemgabelrollen ausgestattet. Ausstattungsmerkmale Für Einweg- oder Spezialpaletten verstärkte Hubdeichsel mit gummiertem Handgriff Qualitätshydraulikpumpe mit Überdruckventil für eine lange Lebensdauer



dosiertes Ablassen am Handhebel Tandemgabelrollen serienmäßig (beim Modell BF-L1000 aus Stahl) Schmiernippel für eine einfache Wartung Gabelmaße: L 1150/B 150/H 30 bzw. 35 mm Gabelaußenabstand: 520 mm Niederflurhubwagen BF-L1000: Hubbereich: 35 - 105 mm, Wenderadius: 1385 mm, Gewicht: 80 kg Niederflurhubwagen BF-L1500: Hubbereich: 51 - 145 mm, Wenderadius: 1425 mm, Gewicht: 89 kg Durch die extrem flache Gabeln eignen sich diese Niederflurhubwagen besonders für die Aufnahme von Spezialpaletten. Das Modell BF-L1000 ist dazu mit Spezial-Gabelrollen aus Stahl ausgestattet um eine Einfahrtshöhe von 35 mm zu gewährleisten.

**EAN/GTIN:** 4260151120064