

## Productinformatie


# 95 36 280

### Kabelschaar

(ratelprincipe)

IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V 



- Te gebruiken bij aluminiumleiders tot 4 x 150 mm<sup>2</sup> sectorkabel
- Voor het knippen van Cu- en Al- kabels, enkel- en meerdradig
- Ongeschikt voor staaldraad, staalkabels en fijnradige (zeer flexibele) kabels
- Geharde en nauwkeurig geslepen snijkanten
- Knipt keurig glad af zonder te vervormen
- éénhandbediening door ratelprincipe
- Minder kracht nodig door optimale overbrengingsverhoudingen
- Tandkransaandrijving met twee gangen voor moeiteloos snijden
- Eenvoudige hantering dankzij het geringe gewicht en de compacte bouwwijze - ook om te gebruiken in kleine ruimtes
- Klembeveiliging voorkomt verwondingen
- Speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit, gesmeed, oliegehard

### Algemeen

Artikel-nr.	95 36 280
EAN	4003773026891
Tang	zwart gelakt
Benen	geïsoleerd met meer-componentengrepen, VDE-getest
gewicht	835 g
Afmetingen	280 x 135 x 28 mm
Norm	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

### Technische specificaties

Snijdwaarde Cu-kabel, meerdradig	380 mm <sup>2</sup>
Snijdwaarde Cu-kabel, meerdradig	Ø 52 mm
MCM	750
VDE-gekeurd	ja

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



Ratelpincipe en tandkransaandrijving met twee gangen om te snijden met minder kracht