

Termékinformációk

97 52 19

Krimpelő fogó

Kétkezes kezelésre is



- Forrasztás nélküli villamos csatlakozásokhoz
- A karos áttétel következtében akár 30 %-al kisebb kézierő a kapható krimp fogókhoz képest
- állandóan jó minőségű krimpelés a precíziós profilokkal és kényszerzárással (kireteszelhető)
- Krimpelő nyomás gyárilag pontosan beállítva (kalibrált)
- Kétkezes kezelés a nagy vezeték-keresztmetszetek egyszerű krimpeléséhez
- Jól kezelhető a kiegyensúlyozott súlyponttal, lesarkított fejjel és ergonomiailag formázott fogantyúkkal
- Különleges minőségű króm-vanádium elektroacél, olajban edzett


Általános

Cikkszám	97 52 19
EAN	4003773052142
Fogó	barnított
Fej	barnított
Fogantyúk	csúszásgátló műanyag burkolattal
Súly	567 g
Méretek	250 x 65 x 23 mm

Műszaki jellemzők

Alkalmazás	szigetelt + szigetetlen érvéghüvelyek
Kapacitás négyzetmilliméter	35 — 50 mm ²
Fészkek száma	2
AWG	2 / 0

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk



harmadik lépés: nagyobb erőt igénylő munkánál, például 6,00 mm²-es szigetelt összekötőknél a hosszabb fogás miatt kétkezes használat is lehetséges.



második lépés: ekkor az egész kezett használni kell a további krimpelő művelethez



első lépés: a szár elhozása két ujjal, - mindkét pofa ráfektetése a préselni kívánt csatlakozóra