



Hymer combiné échelle-escabeau polyvalent SC 40

3 x 7 échelons profilés, longueur de
lisso 2,07 - 4,87 m



Numéro d'article: 147649



Hymer Combiné échelle-escabeau polyvalent SC 40

3 plans

combiné échelle-escabeau polyvalent



- accès double face
- 3 x 7 échelons profilés
- pour une hauteur de travail comme échelle d'appui / comme échelle coulissante 5,23 m / 3,56 m
- longueur de lisso 2,07 - 4,87 m
- largeur 355 - 837 mm
- application sûre grâce à protection contre l'écartement et entretoise rigide contre un pliage involontaire
- entretoise en extrémité de lisso
- poids 13,2 kg
- selon DIN EN 131

- 10 année(s) de garantie

Détails techniques

technique de montée	escabeau	roulant	non
type d'échelle	combiné échelle-escabeau polyvalent	soubassement	entretoise
utilisation	double face	exécution échelle	en trois parties
Longueur de lisse	2,07-4,87 m	équipement de sécurité échelle/é	protection contre l'écartement et entretoise rigide contre un pliage involontaire
hauteur de travail comme échelle	5,23 m	étrier de sécurité	non
hauteur de travail comme échelle	3,56 m	Pour escalier	non
nombre d'échelons	3 x 7	norme	DIN EN 131
type de marche/d'échelon	échelons, profilés	garantie	10 année(s)
largeur	355-837 mm	Poids	13,2 kg
rabattable	oui		

Accessoires

147607		sabots de traverse, pour échelle d'appui, pièce de rechange
224581		Marche amovible, pour escabeau à échelons, force 150 kg
224582		Ruban antistatique, pour échelle
224585		Crochet de suspension, pour escabeau à échelons, force 25 kg
231359		Kit de rallonges pour marches, pour escabeau à échelons, en aluminium
231360		Rallonge pour marche, pour escabeau à échelons, en aluminium
678796		Marche amovible, pour escabeau à échelons, force 150 kg