

C+P locker Classic Plus

hoogte x breedte x diepte 1950 x 800 x 500 mm, 2 vak(ken), vak breedte 400 mm, Afsluitbaar met veiligheidsdraaigrendel voor hangslot, onderbouw pootonderstel, romp met moffellak in RAL9016 verkeerswit, front met moffellak in RAL9016 verkeerswit

Artikelnummer: 262196

Classic+



locker

- hoogte x breedte x diepte 1950 x 800 x 500 mm
- 2 vak(ken)
- vak breedte 400 mm
- deuraanslag rechts
- deuropeningshoek 110 °
- per vak een vastgelaste hoedenplank en een kledingstang eronder met 3 niet verdraaibare, dubbele schuifhaken
- openslaande deur met etikettenlijst en ventilatiesleuven
- inliggende deuren met binnenliggende penscharnieren
- Elke deur is standaard uitgerust met een systeem voor gedempte sluiting
- Hoge stabiliteit en torsiestijfheid dankzij materiaalversterking op

belangrijke punten en de geavanceerde BIONIC Steel Frame-structuur bestaande uit vouwen, steunen en tussenruimten

- Afsluitbaar met veiligheidsdraaigrendel voor hangslot
- Extra ventilatieopening in de behuizing
- onderbouw pootonderstel
- constructie van staal, stevig gelast
- romp met moffellak in RAL9016 verkeerswit
- front met moffellak in RAL9016 verkeerswit
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- inbraakwerend conform niveau B volgens DIN 4547-2
- 10 jaar garantie

Technische details

meubeltype	kast	kast uitrusting	hoedenplank, kledingstang, haak
type kast	locker	hoedenplank	ja
vakken	2 stuks	kledingstang	ja
dubbeldeks	nee	kleerhaak	4 stuks
hoogte	1950 mm	type bank	zonder
breedte	800 mm	type deur	openslaande deur met etikettenlijst en ventilatiesleuven
diepte	500 mm	deur uitvoering	inliggend, binnenliggende penscharnieren
breedte vak	400 mm	deuraanslag	rechts
onderbouw	pootonderstel	openingshoek deur	110 °
afsluitbaar	ja	sluitsysteem	draaigrendel
materiaal	staal	voor beugelsterkte	6-8 mm
materiaal verwerking	gelast	ventilatie	behuizing en front
stabiliteit/versteviging/schoren	vouwen, steunen	opstelling	wand
kleur romp	verkeerswit // RAL9016	levering	voorgemonteerd
kleur voorkant	verkeerswit // RAL9016	garantie	10 jaar
oppervlak romp	gemoffeld	norm	niveau B volgens DIN 4547-2 Inbraakwerend
oppervlak front	gemoffeld	deurdemping	ja
kleur onderbouw	zwartgrijs // RAL7021	gewicht	48,6 kg

Gerelateerde Producten

271443		kledinghanger, met hotelpen, hoogte x breedte x diepte 216 x 462 x 54 mm, van kunststof
271460		schuin opzetdak voor garderobekast of lockersysteem, Voor kastbreedte 800 mm, hoogte 230 mm, van staal met moffellak in RAL9016 verkeerswit
272041		cilinderslot, voor garderobekast of lockersysteem, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
272050		begrenzer deuropeningshoek 90°, voor garderobekast of lockersysteem, van staal

272051		spiegel, voor garderobekast of lockersysteem, achterzijde zelfklevend, hoogte x breedte 110 x 90 mm, van glas
272052		kledinghanger, voor garderobekast, met speciale ophanging, van hardhout gelakt in zwart
272054		etikethouder, voor garderobekast of lockersysteem, achterzijde zelfklevend, van kunststof
272059	.	cilinderslot, voor garderobekast of lockersysteem, voor masterfunctie, zonder veiligheidscertificaat, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
272060	.	hoofdsleutel, voor garderobekast of lockersysteem, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
272061	.	cilinderslot, voor garderobekast of lockersysteem, voor masterfunctie met veiligheidscertificaat, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
272062	.	hoofdsleutel met veiligheidscertificaat, voor garderobekast of lockersysteem, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
272065		nummerbord, voor garderobekast of lockersysteem, achterzijde zelfklevend, hoogte x breedte 30 x 50 mm, van RVS