

Gmöhling bacs de transport en aluminium

hauteur x longueur x largeur 260 x 650 x 430 mm, capacité 60 l, en aluminium naturel, parois plein, fond plein



GMÖHLING



Numéro d'article: 471517

Gmöhling Bac de transport en aluminium

bacs de transport en aluminium





- hauteur x longueur x largeur 260 x 650 x 430 mm
- hauteur x longueur x largeur intérieures 235 x 620 x 400 mm
- capacité 60 l
- en aluminium naturel
- parois plein
- fond plein
- poignées
- convient pour aliments
- Convient pour convoyeur à rouleaux

Détails techniques





type de récipient	bacs de manutention	structure de cloison	plein
norme européenne	non	soubassement	plein
capacité	60 l	domaine d'utilisation	logistique au sein de l'entreprise
matériau	aluminium	convient pour aliments	oui
hauteur	260 mm	convient pour les convoyeurs à r	oui
hauteur intérieure	235 mm	considération comme matière dang	non
longueur	650 mm	dispositif de support	poignées

longueur intérieure	620 mm	emboîtable	non
largeur	430 mm	couleur	aluminium naturel
largeur intérieure	400 mm	possibilité de passage au-dessous	non
couvercle	en accessoires (non compris)	modèle	Standard
gerbable	oui	Poids	3,5 kg

Accessoires

471506		couvercle indépendant, en aluminium, pour caisse de transport avec capacité 60 - 120 l, largeur x profondeur 650 x 430 mm
493087		plateau roulant, pour bacs de transport en aluminium, plateau longueur x largeur 650 x 430 mm, hauteur de charge 150 mm, structure en aluminium, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
493134		plateau roulant, pour bacs de transport en aluminium, plateau longueur x largeur 650 x 430 mm, hauteur de charge 440 mm, structure en aluminium, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
510958		Poignée, pour plateau roulant, en aluminium anodisé

Cela s'adapte aussi ...

105205		siège d'atelier pivotant, assise hauteur x largeur x profondeur 420 - 550 x 440 x 380 mm, piètement en plastique en noir, avec rouleur de moquette, autobloquantes
146607		chariot de bureau, force 200 kg, avec 2 plateau(x), plateau longueur x largeur 850 x 500 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant, roues avec bandage TPE
524171		établi, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1500 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, exécution du châssis 4 pieds, équipement : 4 tiroirs, 1 tablette, verrouillable avec verrouillage centralisé, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
529885		rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2000 x 2062 x 436 mm, charge max. par tablette 80 kg, 2 éléments standard avec 5 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion