

Arbeitsbock

Aus Stahl, Traglast 200 kg, Höhe x Breite 600 - 1000 x 970 mm, Auflagefläche rutschhemmend und materialschonend, Breite x Tiefe 970 x 115 mm, platzsparend zusammenklappbar

VE 2 Stück

Artikelnummer: 530774



Arbeitsböcke

Traglast 200 kg

Arbeitsbock

- Aus Stahl
- Traglast 200 kg
- Höhe x Breite 600 - 1000 x 970 mm
- geklappt Höhe x Breite x Tiefe 70 x 970 x 115 mm
- Auflagefläche Breite x Tiefe 970 x 115 mm
- Füße einzeln in der Höhe verstellbar
- Auflagefläche rutschhemmend und materialschonend, Breite x Tiefe 970 x 115 mm
- platzsparend zusammenklappbar

Technische Details

Arbeitsplatzausstattung	Arbeitsbock	Klappfunktion	platzsparend zusammenklappbar
Material	Stahl	Höhe geklappt	70 mm
Traglast	200 kg	Breite geklappt	970 mm
Höhe	600-1000 mm	Tiefe geklappt	115 mm
Breite	970 mm	Arbeitsbock Funktion	Füße einzeln in der Höhe verstellbar
Auflagefläche Eigenschaft	rutschhemmend und materialschonend	Farbe	ultramarinblau // RAL5002
Breite Auflagefläche	970 mm	Gewicht	18 kg

Tiefe Auflagefläche 115 mm

Dazu passt auch ...

142680		Heftklammern, Schenkellänge 6 mm, aus Metall
520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau
528920		Abdeckvlies, Länge x Breite 50 x 1 m, Stärke 235 g/m ² , Aus Vlies/PE