

Artikelnummer: 131191

Kurzbeschreibung: Rammschutz-Standpfosten mit Bodenplatte

Langbeschreibung: Rammschutz-Standpfosten mit Bodenplatte: Schützt Säulen, Pfosten, Wände, Rohrleitungen etc. vor typischen Beschädigungen durch Stapler- und Rangierverkehr. massive Stahlelemente für maximale Kraftaufnahme Oberfläche feuerverzinkt und gelb kunststoffbeschichtet innovative, Verbindungstechnik für absolut einfache 1-Mann-Montage: Standpfosten aufdübeln, Planke (C-Profil) mittels neu entwickeltem Verbindungselement mit Pfosten verschrauben Eckplanken (siehe Zubehör) erlauben einen Plankenschutz im 90-Grad-Winkel individuell, objektbezogen anpass- und erweiterbar für innen und außen Bodenplatte: 160 x 140 x 10 mm Masse: H 465 x B 80 x T 80 mm Gewicht: 9,5 kg Absolut einfache Montage Standpfosten aufdübeln, Planke C-Profil (siehe Zubehör) mittels neu entwickeltem Verbindungselement mit Pfosten verschrauben.



EAN/GTIN: 4055381350493