

Información sobre productos

08 22 145 T

Alicate universal en punta

DIN ISO 5746



- Pequeño alicate universal para trabajos pesados con las mordazas en punta
- Para todos los trabajos habituales en instalaciones y reparaciones.
- Práctico para trabajar en zonas de difícil acceso gracias a la forma esbelta de la cabeza con las mordazas que terminan en punta (gran seguridad contra torsión)
- Superficie de agarre con un contorno convexo de un lado para el agarre seguro de piezas planas
- La ranura fresada en el área de sujeción permite el soporte y la extracción de pequeñas piezas como clavos, pasadores y pernos
- Alicates con anilla de fijación para colocar un dispositivo de protección anticaídas
- Los alicates fiables y versátiles para llevar
- Corte sencillo gracias a una potente articulación
- Con filos para alambre blando, semiduro y duro
- Filos de corte templados adicionalmente por inducción. Dureza aprox. de los filos 61 HRC
- Larga vida útil y puntas estables
- Acero especial para herramientas de excepcional calidad, forjado, templado al aceite en varias etapas





Información general

Núm. de artículo	08 22 145 T
EAN	4003773080640
Alicate	negro atramentado
Cabeza	pulida
Mangos	con fundas multicomponentes, con anilla de fijación integrada para colocar un dispositivo de protección anticaídas
Peso	150 g
Dimensiones	145 x 60 x 19 mm
Norma	DIN ISO 5746
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro)	Ø 3,0 mm
Capacidad de corte alambre duro (diámetro)	Ø 2,0 mm
Capacidad de corte cable de cobre, multifilar	Ø 8,0 mm
Capacidad de corte cable de cobre, multifilar	16,0 mm ²
Protección anticaídas	sí

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.



Agarre seguro incluso en materiales planos gracias a sus tres puntos de apoyo

Ranura fresada en el área de sujeción