

fetra kratwagen

draagvermogen 600 kg, laadvlak
lengte x breedte 1000 x 700 mm,
hoogte x lengte x breedte 1113 x
1130 x 725 mm, opbouwconstructies:
4 wanden (massief), 1 lengtewand
in-/uitklapbaar, deksel 2-voudig in-
/uitklapbaar en met ogen voor
hangslot, onderstel met slag- en
krasvaste poedercoating in RAL5007
briljantblauw, met TPE-banden

Artikelnummer: 154944



fetra
Transportgeräte



10
YEARS
WARRANTY

fetra Kratwagen

Draagvermogen 600 kg

kratwagen

- draagvermogen 600 kg
- laadvlak lengte x breedte 1000 x 700 mm
- hoogte x lengte x breedte 1113 x 1130 x 725 mm
- opbouwconstructies: 4 wanden (massief), 1 lengtewand in-/uitklapbaar
- deksel 2-voudig in-/uitklapbaar en met ogen voor hangslot
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
- staalconstructie, gelast
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- wiel Ø 200 mm
- met TPE-banden
- wielnaaf met groefkogellager
- rem conform EN 1757-3
- 10 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	transportwagen	plafond	ja
type wagen	kratwagen	deksel functie	2-voudig in-/uitklapbaar
materiaal	staal	deksel uitrusting	ogen voor hangslot
materiaal verwerking	gelast	materiaal platform	hout
draagvermogen	600 kg	banden	TPE
lengte laadvlak	1000 mm	wiel-ø	200 mm
breedte laadvlak	700 mm	wiellager	groefkogellager
hoogte	1113 mm	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
nuttige hoogte	806 mm	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
lengte	1130 mm	wielstand	rechthoekig
breedte	725 mm	oppervlak	m. poedercoating
euronorm	nee	kleur	briljantblauw // RAL5007
constructies	4 wanden (massief)	norm	EN 1757-3 (rem)
constructies functie	1 lengtewand in-/uitklapbaar	garantie	10 jaar
schuifbeugel	1 stuks	gewicht	87 kg

Gerelateerde Producten

119194		wiel, diameter 200 mm, met polyurethaan-banden, naaf met kogellager, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar
147905		wiel, draagvermogen 400 kg, banden lucht, diameter 220 mm, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar
158760		wielenset, banden elastiek, niet-strepend, wiel Ø 200 mm, naaf met kogellager, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar
158816		scannerhouder voor verzamelwagen, van staal, hoogte x breedte 150 x 120 mm
225609		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor flessen met 65 - 110 mm diameter, hoogte x breedte x diepte 288 x 69 x 152 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225611		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Bode-fles met 500 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 259 x 73 x 144 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225613		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Bode-fles met 1000 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 259 x 87 x 160 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225614		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Euro-fles met 500 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 280 x 76 x 132 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
225615		fleshouder voor ontsmettingsmiddel voor transportwagen, voor Euro-fles met 1000 ml inhoud, hoogte x breedte x diepte 284 x 96 x 152 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
309745		wiel, met polyamide-banden, diameter 200 mm, naaf met rollager, meerprijs per wagen (4 wielen)! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestelbaar

