

## Moravia ralentisseur de circulation automobile TOPSTOP

**MORAVIA**  
kompetent und fair

Pour vitesses < 10 km/h, élément de base, hauteur x largeur x profondeur 70 x 250 x 405 mm, en caoutchouc en jaune



Numéro d'article: 300853



## Moravia Ralentisseur TOPSTOP

### Élément de base

ralentisseur de circulation automobile





- Pour vitesses < 10 km/h
- élément de base
- hauteur x largeur x profondeur 70 x 250 x 405 mm
- en caoutchouc en jaune
- équipé de avec réflecteurs
- à cheviller

### Détails techniques





sécurisation de la circulation	équipement de sécurité	profondeur	405 mm
équipement de sécurité	ralentisseur de circulation automobile	matériau ralentisseur	caoutchouc
vitesse max.	10 km/h	couleur d'élément	jaune
élément	élément de base	équipement ralentisseurs	réflecteurs

hauteur	70 mm	type de fixation	à cheviller
largeur	250 mm	Poids	6 kg

## Accessoires

300831		ralentisseur de circulation automobile, Pour vitesses < 10 km/h, élément de base, hauteur x largeur x profondeur 70 x 250 x 405 mm, en caoutchouc en noir
300875		ralentisseur de circulation automobile, Pour vitesses < 10 km/h, élément de terminaison, hauteur x largeur x profondeur 70 x 210 x 405 mm, en caoutchouc en jaune
300897		barre de renfort pour ralentisseur de circulation automobile, pour une vitesse max. de 10 km/h
529660		ancrage de fixation pour ralentisseur de circulation automobile, avec vis

## Cela s'adapte aussi ...

106475		dérouleur de tuyaux, boîtier plein, longueur de tuyau 12 m, pour air comprimé, 20 bar, DN 6
142092		limiteur de hauteur, longueur x diamètre 950 x 100 mm, en plastique coloris rouge/blanc, réfléchissant
148972		ralentisseur de circulation automobile, hauteur x diamètre 70 x 500 mm, en plastique recyclé en jaune
505094		miroir spécifique, diamètre 600 mm, visibilité maximale 4 m, miroir en verre acrylique, cadre en plastique coloris noir/jaune