

PAVOY

armoire à tiroirs

Basis Plus

hauteur x largeur x profondeur 800 x 715 x 600 mm, 4 tiroir(s), verrouillable avec serrure de sécurité à cylindre de sûreté, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair

Numéro d'article: 404194



PAVOY Armoire à tiroirs Basis Plus

armoire à tiroirs

- hauteur x largeur x profondeur 800 x 715 x 600 mm
- 4 tiroir(s)
- hauteur des tiroirs 4x175 mm
- structure en tôle d'acier
- avec poignée barre
- force par tiroir 50 kg
- tiroirs sur glissière à galets, extension 85 %
- avec Blocage d'extension individuel
- verrouillable avec serrure de sécurité à cylindre de sûreté
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en





RAL7035 gris clair

- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- certification GS et TÜV
- 10 années de garantie




Détails techniques

type de meuble	armoire	couleur du corps	gris clair // RAL7035
type d'armoire	armoire à tiroirs	couleur de la face avant	gris clair // RAL7035
matériau	tôle d'acier	surface de corps	finition peinture époxy
hauteur	800 mm	surface de face avant	finition peinture époxy
largeur	715 mm	blocage d'extension	Blocage d'extension individuel
profondeur	600 mm	verrouillable	oui
nombre de tiroirs	4 pièce	système de fermeture	serrure de sécurité à cylindre de sûreté
nombre x hauteur tiroirs	4x175 mm	cloison de séparation médiane	non
hauteur frontale 175 mm	4 pièce	poignée	poignée barre
capacité de charge de tiroir	50 kg	roulant	non
équipement armoire	tiroirs	certification	GS // TÜV
glissière tiroir	sur glissière à galets	garantie	10 années
extension tiroir	85 %	Poids	66 kg

Accessoires

404283		tôles de séparation, avec 9 compartiments, 2 séparateurs longitudinaux + 6 séparateurs en tôle, hauteur x largeur 175 x 715 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
404298		revêtement pour armoire en caoutchouc strié, largeur 715 mm, épaisseur 3 mm, en noir
404299		tapis en caoutchouc strié, largeur x profondeur 715 x 525 mm, épaisseur 3 mm, en noir
404301		Bande inscriptible pour armoire à tiroirs, largeur 715 mm, face arrière magnétique

Cela s'adapte aussi ...

147357		pâte nettoyante douce, tube avec capacité 250 ml
194847		revêtement de sol industriel, marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm, En PVC avec surface striée dans le sens de la longueur coloris gris
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé