

Rhewa

Tischwaage

800 832A/015 ungeeicht

Eichfähig, Plattform aus Edelstahl,
Breite x Tiefe 350 x 280 mm,
Wägebereich von 0,04 bis 15 kg,
Ablesbarkeit in 2 / 5 g Schritten

Artikelnummer: 101403



Rhewa Tischwaage 800 832A/015 ungeeicht

für eichpflichtige Wägungen

Rhewa Tischwaage 800 832A/015 ungeeicht





- Eichfähig
- Plattform aus Edelstahl, Breite x Tiefe 350 x 280 mm
- Wägebereich von 0,04 bis 15 kg
- Ablesbarkeit in 2 / 5 g Schritten
- Mit den Funktionen Justieren (CAL), Rezeptur, Stückzahlen, Trieren
- Ausgestattet mit LC-Display, Datenschnittstelle für Drucker oder PC
- Schutzart IP67: Eindringen von Staub, zeitweises Eintauchen
- Spannungsversorgung über Netzteil 230V/50 Hz
- Zum Aufstellen auf dem Tisch

Technische Details





Waagentyp	Tischwaage	Breite	350 mm
eichfähig	ja	Tiefe	280 mm
Material Plattform	Edelstahl	Stückzählfunktion	ja
Plattformbreite	350 mm	Trieren	ja
Plattformtiefe	280 mm	Aufstellung/Montage	Tisch
Wägebereich	0,04-15 kg	Farbe Ausführung	Edelstahl

Ablesbarkeit	2-5 g	WEEE- Registrierungsnummer	DE12995516
Waage Funktionen	Justieren (CAL), Rezeptur, Stückzahlen, Trieren	WEEE-Geräteart	Kleingerät KAT 5
IP Schutzart	67: Eindringen von Staub, zeitweises Eintauchen	Marke laut EAR-Register	Rhewa
Spannungsversorgung	Netzteil 230V/50 Hz	Gewicht	10 kg
Waage Ausstattung	LC-Display, Datenschnittstelle für Drucker oder PC		

Zubehör

101407		Eichung für Tischwaage, für Wägebereich bis 15 kg, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
185129		Schnittstellenkabel für Anzeigegerät für Tischwaage, Kabel 2,4 m lang
185131		Alternatives Anzeigegerät für Tischwaage, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
208691		Stativ für Tischwaage, Höhe 510 mm, aus Edelstahl, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Dazu passt auch ...

146385		Transportroller, Traglast 250 kg, Ladefläche Länge x Breite 600 x 400 mm, Ladehöhe 160 mm, Plattform aus Kunststoff, mit Abrollrand, Konstruktion aus Polyethylen in schwarz, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Mit Polypropylen-Bereifung
202873		Sackkarre, Traglast 250 kg, Räder mit Vollgummi-Bereifung, Schaufel Breite x Tiefe 400 x 150 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
208490		Komplettpacktisch, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1600 x 800 mm, Platte aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in Dekor hellgrau, 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5017 Verkehrsblau, 1 Abrollvorrichtung, 2 Böden, 8 Steckbügel
210870		Mobiler Scherenhubtisch, Traglast 500 kg, Plattform Länge x Breite 1150 x 530 mm, Einfachschere aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2002 Blutorange
508821		Stehhilfe, Sitz aus PU-Schaum in schwarz, Sitz Höhe 600 - 850 mm, Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz