


SECUNORM PROFIZ25 MDP

DER ALLROUNDER, DER AUCH IN DIE TIEFE GEHT.



THE SAFER WAY TO CUT.

martor

SECUNORM PROFI25 MDP

NR. 120700



Originalgröße



Metalldetektierbar

Bei der Arbeit kann ein Schneidwerkzeug – oder Teile davon – auch mal verloren gehen. Aber nur für kurze Zeit. Denn der metalldetektierbare Kunststoff und das markante Blau sorgen dafür, dass Sie es schneller wiederfinden.



Kein Lack

In Ihrem Job wollen Sie Risiken, wo immer möglich, vermeiden? Verständlich. Bei einem Griff ohne Lack minimieren Sie die Gefahr, dass davon etwas abplatzen kann – und in den Produktionsprozess gelangt.



Robuster Griff

Der Kunststoffeinsatz des SECUNORM PROFI25 MDP steckt in einem Griff aus Aluminium. Die stabile Konstruktion prädestiniert es für hohe Schnittfrequenzen und eine lange Lebensdauer.



2-fach nutzbare Klinge

Bevor Sie die Qualitätsklinge wechseln müssen, können Sie sie einmal wenden. Das verdoppelt die Einsatzzeit der Klinge – und reduziert Ihren Kraftaufwand. Denn Ihr Produkt schneidet gleich wieder wie neu.



Ohne Werkzeug




Den Klingenwechsel haben Sie schnell heraus. Im wahrsten Sinne des Wortes. Sie brauchen nur den metalldetektierbaren Kunststoffeinsatz aus dem Griff zu schieben und die alte Klinge gegen eine neue zu tauschen.

Professionell bei jeder Anwendung.

Metalldetektierbar.

Das SECUNORM PROFi25 MDP trägt seinen Namen völlig zu Recht. „PROFI“, weil Sie mit ihm über ein professionelles Schneidwerkzeug für alle gängigen Materialien und Schnittarten verfügen. „25“, weil der Klingenausritt bei immerhin 25 mm liegt, sodass Sie z. B. auch 3-lagige Kartons mühelos öffnen können. Und nicht zuletzt „MDP“, weil alle Kunststoffteile des Sicherheitsmessers metalldetektierbar sind.

Anwendung



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

	Hohe Sicherheit		Metalldetektierbar
	Röntgen-detektierbar		Klingenwechsel ohne Werkzeug
	Höchster Abriebschutz		Besonders ergonomisch
	2-fach nutzbare Klinge		Schnitttiefe
	Für Rechts- und Linkshänder		Rostfrei


Hauptschneidmaterialien

	Karton: bis 3-lagig		Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie
	Kunststoffumreifungen		Klebeband
	Sackware		Folien- und Papierbahnen

Montierte Klinge

	NR. 199	0,63 mm, Breitschliff, rostfrei
--	----------------	---------------------------------

Sicherheitstechnik



Automatischer Klingenrückzug – hohe Sicherheit

Der automatische Klingenrückzug des SECUNORM PROFi25 MDP gewährt Ihnen eine hohe Sicherheit vor Schnittverletzungen. Sobald Sie zum Schneiden angesetzt haben, nehmen Sie den Daumen vom Schieber. Dadurch kann sich die Klinge sofort nach Verlassen des Schneidmaterials in den Griff zurückziehen.

Zertifikate und Auszeichnungen



GUT IN FORM.
PERFEKT IM JOB.

- SECUNORM PROFIZ25 MDP
- › Große Schnitttiefe
 - › Sehr abriebfest dank Aluminium
 - › Metalldetektierbarer Kunststoff
 - › Automatischer Klingenrückzug
 - › GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit

PRODUKTDDETAILS

Bestellnummer	NR. 120700.02	
Verpackungseinheit	1 im Einzelkarton (10 im Umkarton)	
Maße Messer (L x B x H)	143 x 17 x 31 mm	
Basismaterial	Aluminium	
Gewicht	84,5 g	
Schnitttiefe	21 mm	
Ersatzklinge	NR. 199.70	
Verpackungseinheit	(10 im Spender)	
Maße (L x B x Stärke)	60 x 19 x 0,63 mm	
Zertifikat	GS-Zertifikat NR. 179404-7116-55094- 202060112078	
Zubehör		
GÜRTELTASCHE S MIT CLIP		NR. 9920
KÖCHER KLEIN		NR. 9842
SAMMELBOX		NR. 9810
WANDHALTERUNG SAMMELBOX		NR. 9845
SAFEBOX		NR. 108000
MDP-PRÜFKARTENSET		NR. 9910

KONTAKT UND SERVICE

Was unsere Schneidlösungen noch sicherer macht? Unsere Beratung. Wir sind immer für Sie da und helfen Ihnen mit Anwendungsbeispielen, Schulungsmaterialien und natürlich auch gerne persönlich weiter.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.martor.com



Auf einen Blick: Das Sicherheitsposter bildet die wichtigsten Funktionen ab – ideal für Ihren Arbeitsplatz.



Alles, was Sie wissen wollen: Maße, Eigenschaften, Besonderheiten und mehr über das Produkt erfahren Sie im Technischen Datenblatt.



Haben Sie noch Fragen? Sie erreichen uns unter der Servicenummer [+49 212 73870-0](tel:+49212738700)