



10
JAHRE
YEARS
GARANTIE
WARRANTY

ANSMANN FL20W-AC

- ANSMANN Luminary BASE Arbeitsstrahler mit 20 W SMD LEDs und einer Leuchtkraft von bis zu 2.200 Lumen
- Extrem helles und homogen ausgeleuchtet Licht für Arbeiten im Innen- und Außenbereich
- Integriertes 180 cm langes H05RN-F Gummikabel für einen flexibel Einsatz im Freien wie z.B. auf der Baustelle für eine mittlere mechanische Beanspruchung
- Spritzwassergeschützt (IP65) - einsetzbar im Innen- und Außenbereich
- Robustes Aluminium und ABS Gehäuse – extrem stoßfest
- Sehr angenehmes LED Licht mit einer Farbtemperatur von 5000K (Tageslicht)
- Flexibel einsetzbar durch stabile Verstellwinkel - der Aufstellbügel ist bis zu 80°, der Leuchtenkopf sogar 360° verstellbar!
- Der Strahler kann aufgrund der Verstellwinkel sehr kompakt gefaltet werden - der Tragegriff ermöglicht zudem ein komfortables Tragen zum gewünschten Einsatzort

INFORMATIONEN

Produktname	FL20W-AC
Artikelnummer	1600-0632
EAN-Code	4013674205493
Zolltarifnummer	94054239900
Materialgruppe	13
Lieferumfang	FL20W-AC, Bedienungsanleitung

Produkt	222 × 146 × 228 mm / 0 g
Verpackung + Produkt	280 × 245 × 85 mm / 1200 g
Verpackungseinheit	6 Stück (566 × 261 × 257 mm)

