

Kappes rayonnage avec bacs à bec

hauteur x largeur x profondeur 1950
x 950 x 400 mm, 56 bacs, 10 niveaux
avec tablette en acier, corps a.
 finition peinture époxy en RAL7035
gris clair, niveaux galvanisé



Numéro d'article: 143301

Kappes Rayonnage avec bacs à bec Favorit

- Construction en tôle d'acier robuste, revêtement par poudre époxy

Équipement :

- Tablettes galvanisées
- Force par plateau 30 kg
- Tablettes réglables en hauteur au pas de 15 mm
- Bacs à bec en polyéthylène

Nombre x taille des bacs à bec :

- 20 x T. 4
- 36 x T. 5
- Couleur des bacs selon disponibilité

Dimensions générales :

- Bac T. 4 PxlxH 350x200x150 mm
- Bac T. 5 PxlxH 290x140x130 mm
- Bac T. 6 PxlxH 230x140x130 mm
- Bac T. 7 PxlxH 160x105x75 mm









Bacs :



- Respectueux de l'environnement, incassable, résistant à la déformation
- Températures d'utilisation -40° à +80°C
- Qualité alimentaire
- Entièrement recyclable
- Résiste à de nombreux produits corrosifs (nous consulter)
- Fond avec nervures de renfort
- Gerbage facile et sûr grâce aux rebords renforcés
- En cas d'utilisation combinée, porte-étiquette avec effet de serrage

Détails techniques






type de meuble	rayonnage	charge maxi par tablette	30 kg
type de rayonnage	rayonnage modulaire	modèle	sans portes
matériau	acier	tablettes	10 pièce
hauteur	1950 mm	type de soubassement	tablette en acier
largeur	950 mm	tablette réglable au pas	15 mm
profondeur	400 mm	surface de tablette	galvanisé
équipement de rayonnage	tablettes, bacs à bec	surface de corps	finition époxy
bacs	56 pièce	couleur du corps	gris clair RAL7035
Nombre de bacs x taille	36 x H x l x P 130 x 140 x 290 mm, 20 x H x l x P 150 x 200 x 350 mm	garantie pièces détachées	5 ans bacs
matériau de bac	polyéthylène	Poids	93,2 kg

Accessoires

323258		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 130 x 140 x 290 / 245 mm, en polyéthylène en bleu
323269		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 150 x 200 x 350 / 300 mm, en polyéthylène en bleu
323327		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 130 x 140 x 290 / 245 mm, en polyéthylène en jaune
323338		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 150 x 200 x 350 / 300 mm, en polyéthylène en jaune
323393		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 130 x 140 x 290 / 245 mm, en polyéthylène en vert
323407		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 150 x 200 x 350 / 300 mm, en polyéthylène en vert
323462		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 130 x 140 x 290 / 245 mm, en polyéthylène en rouge
323473		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 150 x 200 x 350 / 300 mm, en polyéthylène en rouge

324603		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 130 x 140 x 290 / 245 mm, en polyéthylène en gris
324614		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 150 x 200 x 350 / 300 mm, en polyéthylène en gris

Cela s'adapte aussi ...

114305		poubelle, convient pour intérieur et extérieur, capacité 120 l, hauteur x diamètre 980 x 500 mm, corps en acier galvanisé avec finition peinture époxy RAL7021 gris noir
147690		escabeau industriel, accès à un côté, 8 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), hauteur 1,66 m, longueur de lisse 2,55 m, en aluminium
520471		Tapis individuel tapis antifatigue, module
524171		établi, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1500 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, finition de la structure 4 pieds, soubassement 4 tiroirs, 1 tablette, verrouillable avec verrouillage centralisé, châssis a. finition peinture époxy en RAL7035 gris clair, face avant a. finition peinture époxy en RAL7035 gris clair
527144		poils de noix de coco-balai, largeur de balayage 500 mm, pour saletés grossières