BS-ROLLEN

roulette pivotante

force 400 kg, diamètre x largeur 100 x 50 mm, moyeu longueur x Ø 60 x 20 mm, avec bandage polyuréthane, moyeu avec roulement à billes, double blocage, jante en fer de fonte, fixation avec panneau, longueur x largeur 138 x 110 mm



Numéro d'article: 502875

BS-ROLLEN Roue pour fortes charges

Roulette pivotante avec frein

roulette pivotante

- force 400 kg
- diamètre x largeur 100 x 50 mm
- moyeu longueur x Ø 60 x 20 mm
- avec bandage polyuréthane
- silencieuses
- moyeu avec roulement à billes
- espacement des trous des vis 105x75/80 mm, Ø trou des vis 11 mm
- double blocage
- jante en fer de fonte
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- fixation avec panneau, longueur x largeur 138 x 110 mm
- Palier de pivotement avec roulement à billes, portée 35 mm

Détails techniques			
manutention dynamique	roulettes	pare-fils	non
type de roulettes	roues nour fortes charges	hauteur totale	100 mm



modèle	roulette pivotante	longueur de moyeu	60 mm
charge	400 kg	trou de moyeu	20 mm
pneumatique	polyuréthane	largeur de roue	50 mm
Ø de roue	100 mm	portée	35 mm
matériau de jante	fer de fonte	propriété surface de roulement	silencieuses
roulement	roulement à billes	longueur de plaque	138 mm
convient pour type de sol	lisse/plat, rugueux/plat, lisse/irrégulier, rugueux/irrégulier	largeur de plaque	110 mm
élément de fixation	panneau	distance trou de vis	105x75/80 mm
conducteur d'électricité	non	Ø de trou de vis	11 mm
matériau de boîtier	acier	surface de boîtier	galvanisé
palier de pivotement	roulement à billes	Poids	4,82 kg
frein	double blocage		

Accessoires

502892



roue, force 400 kg, diamètre x largeur 100×50 mm, moyeu longueur x Ø 60×20 mm, avec bandage polyuréthane, moyeu avec roulement à billes, jante en fer de fonte

Cela s'adapte aussi				
400701		cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes		
438985	1	roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm		
763068	TELLA	bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés		