

etagewagen

draagvermogen 150 kg, Met 2 etage(s), laadvlak lengte x breedte 785 x 425 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in zilvergrijs, met massief rubber-banden



Artikelnummer: 205728

Universele wagen

met horizontale beugels

etagewagen


- draagvermogen 150 kg
- Met 2 etage(s)
- laadvlak lengte x breedte 785 x 425 mm
- hoogte x lengte x breedte 810 x 935 x 465 mm
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in zilvergrijs
- constructie van staal
- 4 zwenkwielen
- wiel Ø 125 mm
- met massief rubber-banden
- wielnaaf met glijlager
- wielstand rechthoekig

Technische details

transporttoestel	transportwagen	constructies	geen
type wagen	etagewagen	elektrisch geleidend	nee
draagvermogen	150 kg	in-/uitklapbaar	nee
lengte laadvlak	785 mm	wielen aantal/soort	4 zwenkwielen
breedte laadvlak	425 mm	banden	massief rubber
etages aantal	2 stuks	diameter wiel	125 mm
etage-inrichting	recht	wiellager	glijlager

hoogte	810 mm	wielstand	rechthoekig
lengte	935 mm	oppervlak	m. poedercoating
breedte	465 mm	kleur	zilvergrijs
materiaal	staal	duwbeugel aantal	2 stuks
euronorm	nee	gewicht	23 kg

Gerelateerde Producten

176175		rem voor transportwagen, voor diameter 125 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
--------	---	---

Dit past ook bij ...

139644		sorteerstation, 12 vakken, passend voor DIN C4, voor de inbouw in kasten, hoogte x breedte x diepte 293 x 723 x 331 mm, van Polystyreen in grijs/zwart
527975		sorteerrek, 5 vakken, passend voor DIN A4, Voor tafel- of wandmontage, hoogte x breedte x diepte 330 x 360 x 250 mm, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in grijs
533589		hangmappenwagen, hoogte x breedte x diepte 670 x 810 x 430 mm, voor 100 hangmappen, frame van staal in lichtgrijs