

BS-ROLLEN

wiel

draagvermogen 60 kg, banden lucht met groefprofiel, diameter x breedte 150 x 30 mm, naaf met kogellager, naaf lengte 36 mm, velg van kunststof in grijs



BS ROLLEN



Artikelnummer: 997706

BS-ROLLEN Transporttoestelwiel

Wiel

wiel

- draagvermogen 60 kg
- banden lucht met groefprofiel
- vloervriendelijk
- diameter x breedte 150 x 30 mm
- naaf met kogellager
- naaf lengte 36 mm
- velg van kunststof in grijs
- velg zonder draadvangkappen

Technische details

transporttechniek	wielen	elektrisch geleidend	nee
roltype	transportapparaatwielen	draadvangkappen	nee
bouwmodel	wiel	naaf lengte	36 mm
draagvermogen	60 kg	wiel breedte	30 mm
banden	lucht	loopvlak eigenschap	vloervriendelijk
wiel-ø	150 mm	profieltype	groefprofiel
materiaal velg	kunststof	bandenspanning	2,5 bar
wiellager	kogellager	kleur velg	grijs
geschikt voor vloertype	glad/oneffen, ruw/oneffen	gewicht	0,28 kg

Gerelateerde Producten

998301		slang voor wiel, voor wieldiameter 150 mm, ventiel hoekig, in grijsblauw
--------	---	--

Dit past ook bij ...

400701		Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen
438985		zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm
763068		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken